



StyliD Fresh Food – Ger dina varor nytt liv

StyliD Fresh Food

Butiksägare kämpar med stigande energipriser samtidigt som de förväntas ha genomgående flexibel belysning med hög ljuskvalitet för att locka till sig kunderna. Matvarubutiker vill i regel ha hållbara ljuskällor som får färskvaror att se fräscha och tilltalande ut samtidigt som ljuset hålls på en tilltalande och välkomnande nivå.

Fresh Food Champagne är den perfekta LED-belysningen för frukt, grönsaker, ost, bröd och konditorivaror som behöver en lite varmare ljusmiljö för att komma till sin rätt. Fresh Food Rose varma ljus förstärker röda färgtoner och saktar ned missfärgningen av färskt skivat kött medan Fresh Food Authentic White rekommenderas för frukt, grönsaker, ostar, bröd och konditorivaror som behöver ett klarare och mer naturligt ljus. Fresh Food Meat används lämpligen för att framhäva kött i kalla miljöer, t ex kyldiskar.

Fördelar

- Fresh Food Champagne ger ett behagligt varmt ljus som framhäver färgen på frukt, grönsaker, ost och bröd
- Fresh Food Meat ger ett svalare och mer naturligt ljus som framhäver de röda tonerna i färskt kött

Funktioner

- Hög färgåtergivning
- Specialdesignade spektrum som uppfyller de specifika kraven för färskvarudiskar
- DALI-dimring gör att ljusnivån kan justeras till exakt önskad nivå

Användning

- Slakteributiker och köttdiskar i stormarknader
- Konditori- och bröddiskar i stormarknader
- Frukt- och grönsaksbutiker och stormarknadsdiskar

specifikationer

StyliD Fresh Food

Typ	ST740T (Compact-utförande med fasskena), ljusfärg Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	ST740C (Compact-utförande med basplatta), ljusfärg Fresh Food Meat (FMT) eller Fresh Food Champagne (CH)
	ST750T (Performance-utförande med fasskena), ljusfärg Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) eller Fresh Food ROSE (ROSE)
	ST750C (Performance-utförande med basplatta), ljusfärg Fresh Food Meat (FMT), Fresh Food Champagne (CH) eller Fresh Food ROSE (ROSE)
Ljuskälla	Ej utbyttbar LED-modul
Effekt	Compact-utförande: 31 W (LED17S, ljusfärg CH), 36 W (LED19S, ljusfärg FMT)
	Performance-utförande: 31 W (LED19S, ljusfärg ROSE), 47 W (LED26S, ljusfärg FMT), 48 W (LED26S, ljusfärg ROSE), 49 W (LED27S, ljusfärg CH)
Spridningsvinkel	Compact-utförande: MB (25°), WB (35°)
	Performance-utföranden: MB (25°), WB (35°), VWB (60°)
Ljusflöde	Compact-utförande: 1 700 lm (LED17S, ljusfärg CH), 1 900 lm (LED19S, ljusfärg FMT)
	Performance-utförande: 1 900 lm (LED19S, ljusfärg ROSE), 2 600 lm (LED26S, ljusfärg FMT och ROSE), 2 700 (LED27S, ljusfärg CH)

specifikationer

Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	230 eller 240 V AC/50–60 Hz
Dimning	Ej dimbar (PSU)
	DALI-dimbar (PSD)
Material	Driftdon: plast
	Lamphuvud och kylidon: pressgjuten aluminium
	Frontskydd: akryl eller glas
Färg	Svart (BK, RAL9004)
	Vit (WH, RAL9003)
	Vitt–Svart (BK–WH), huvudarmatur och främre driverbox: vitt, kylidon och sidodriverbox svart
	Borstad aluminium–svart (ALU–BK), huvudarmatur och främre driverbox: borstad aluminium, kylidon och sidodriverbox svart
	Silver–Svart (SI–WH), huvudarmatur och främre driverbox: RAL 9006 gråmetallic, kylidon och sidodriverbox svart
Andra RAL-färger finns tillgängliga mot förfrågan	

Korrelerad	2 200 K (ljusfärg ROSE)
färgtemperatur	2 500 K (ljusfärg CH)
	3 000 K (ljusfärg FMT)
Färgåtergivningsindex	>80 (för ROSE)
	87 (för FMT)
	90 (för CH)
Färgmatchning med standardavvikelse	3
Medellivslängd L70B50	70 000 timmar
Medellivslängd L80B50	50 000 timmar
Medellivslängd L90B50	25 000 timmar
Genomsnittlig omgivningstemperatur	+25 °C
Driftombsbortfall	1 % per 5 000 timmar
Temperaturintervall vid drift	+10 till +35 °C


Glas	Akrylskydd (AC)
	Linjär linsoptik, oval form (LIN)
Anslutning	På 3-fasskena (3C eller 5C6)
	Direkt i tak: basplatta med anslutningspunkt (BA)
Tillbehör	Bivaxglas (HC)
	Avbländare (GS)
Kommentarer	Fresh Food Champagne (CH) är det perfekta ljuset för bröd och konditorivaror samt frukt och grönsaker. Den ger en varm traditionell belysning.
	Fresh Food Meat (FMT) är specialanpassat för köttdiskar. Den ger ett naturligt kallt ljus.

StyliD Fresh Food

Versions



Produktinformation



PerfectAccent – tack vare den särskilda designen har Philips nya reflektorer maximal effektivitet, ren ljusstråle och enhetlig ljusfärg



Utvidgad produktskiss



PerfectAccent-reflektorerna ger en mjuk och enhetlig ljuskägla av hög kvalitet

