



Efficient fluorescent lighting with improved color rendering

TL-D consumer products

The lamp can be operated in existing TL-D luminaire and is available in a wide range of wattages and colors.

Előnyök

- Good color rendering
- High energy efficiency and lumen maintenance
- Long lifetime
- Create atmospheres from warm white to cool daylight

Szolgáltatások

- Highly efficient 3-band fluorescent coating
- Low mercury dose
- Can be used with conventional or electronic gear

Alkalmazás

- Suitable for use in a wide range of luminaires for TL-D fluorescent lamps.

Figyelmeztetések és biztonság

- Nagyon valószínűtlen, hogy egy lámpa eltörése károsítaná az egészségét. Ha eltörik egy lámpa, szellőztesse a szobát 30 percig, és cserélje ki az alkatrészt, lehetőleg kesztyűben. Tegye a törött lámpát lezárt műanyag zacskóba, és vigye a helyi hulladékfeldolgozóba újrahasznosításra. Ne használjon porszívót.

TL-D consumer products

Versions



Tanúsítvány és alkalmazási területek

Energiatakarékosági címke (EEL)	A
Higanytartalom (Hg) (névleges)	2,0 mg

Vezérlők és fényerő-szabályozás

Szabályozható fényerő	Igen
-----------------------	------

Általános információ

Fejelés	G13
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig, előmelegítés (névleges)	20000 h
Élettartam a 10%-os meghibásodási arányig (névleges)	12000 h
Élettartam az 50%-os meghibásodási arányig (névleges)	15000 h
LSF 12 000 óra néveleges	89 %
LSF 16 000 óra néveleges	33 %
LSF 2000 óra néveleges	99 %
LSF 20 000 óra néveleges	2 %
LSF 4000 óra néveleges	99 %
LSF 6000 óra néveleges	99 %
LSF 8000 óra néveleges	99 %

Technikai adatok

Színvisszaadási index (névleges)	>80
LLMF 12 000 óra néveleges	92 %
LLMF 16 000 óra néveleges	91 %
LLMF 2000 óra néveleges	96 %
LLMF 20 000 óra néveleges	90 %
LLMF 4000 óra néveleges	95 %
LLMF 6000 óra néveleges	94 %
LLMF 8000 óra néveleges	93 %

Mechanika és tokozás

Fényforrásbúra formája	T8
------------------------	----

Hőmérséklet

Tervezési hőmérséklet (névleges)	25 °C
----------------------------------	-------

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Order Code	Full Product Name	Energiafogyasztás kWh/1000 óra
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	22 kWh
62263125	TL-D 18W/840 1PP/10	22 kWh
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	42 kWh
62268625	TL-D 36W/840 1PP/10	42 kWh

TL-D consumer products

Működtetés és elektronika

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	Teljesítmény (névleges)
		(névleges)	(névleges)
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	0,360 A	18,0 W
62263125	TL-D 18W/840 1PP/10	0,360 A	18 W

Order Code	Full Product Name	Fényforrás árama	Teljesítmény (névleges)
		(névleges)	(névleges)
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	0,440 A	36,0 W
62268625	TL-D 36W/840 1PP/10	0,440 A	36,0 W

Technikai adatok (1/2)

Order Code	Full Product			Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás
	Name	Színkód	Színmegjelölés	(névleges)	(névleges)
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	827	Izzólámpa fehér	2700 K	75 lm/W
62263125	TL-D 18W/840 1PP/10	840	Fehér (CW)	4000 K	75 lm/W

Order Code	Full Product			Korrelált színhőmérséklet	Fényhasznosítás
	Name	Színkód	Színmegjelölés	(névleges)	(névleges)
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	827	Izzólámpa fehér	2700 K	93 lm/W
62268625	TL-D 36W/840 1PP/10	840	Fehér (CW)	4000 K	93 lm/W

Technikai adatok (2/2)

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	
		Fényáram (névleges)	(névleges)
62262425	TL-D 18W/827 1PP/10	1350 lm	1350 lm
62263125	TL-D 18W/840 1PP/10	1350 lm	1350 lm

Order Code	Full Product Name	Fényáram (névleges)	
		Fényáram (névleges)	(névleges)
62267925	TL-D 36W/827 1PP/10	3350 lm	3350 lm
62268625	TL-D 36W/840 1PP/10	3350 lm	3350 lm

