



Verkkojännitteellä toimiva erittäin suuren valovirran lineaarinen R7S

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S vaihdetaan perinteisten kaksikantaisten lineaaristen R7S-lamppujen tilalle. Se valaisee joka suuntaan kuin halogeenivalaisin. Mallistossa on valittavissa himmennettäviä tuotteita, joiden tehokas himmennystoiminto saa aikaan kotoisan ilmapiiriin, kun käytössä on himmennettävä kiintokaluste.

Hyödyt

- Jopa 90 %:n energiansäästö tavallisiin halogeenilamppuihin verrattuna
- Alhaisemmat ylläpitokustannukset

Ominaisuudet


- Helppo jälkiasentaa
- Toimii 220-240 voltin vaihtovirralla, voidaan jälkiasentaa kaikkiin kaksipäisiin pitimiin.
- Käyttöikä 15 000 tuntia (B50L70)
- Valossa ei UV- eikä infrapunasäteilyä
- Ei sisällä elohopeaa eikä muita haitallisia materiaaleja – RoHS-yhteensopiva

Käyttökohteet


- Olohuoneet, käytävät, ulkovalaistus (turvavalistus), jalkalamput sisätiloissa, rakennustyömaiden valaistus

CorePro LEDlinear MV


Versions



Mittapiirros



Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	22,5 mm	118 mm
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm



Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

CorePro LEDlinear MV

Käyttö ja sähkö tiedot

Syöttötaajuus	50–60 Hz
Jännite (nim.)	220–240 V
Syttymisaika (nim.)	0,5 s

Yleistä tietoa

Kanta	R7S
Kytkenäjäjakso	50000X

Valon tekniset tiedot

Värintoistoindeksi (nim.)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %

Hyväksyntä ja käyttökohteet

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiatohokkuusmerkintä (EEL)
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	7 kWh	A++
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh	A+
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh	A++
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh	A++

Order Code	Full Product Name	Energiankulutus kWh/1000 h	Energiatohokkuusmerkintä (EEL)
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 kWh	A++
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh	A++
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	18 kWh	A++

Ohjaujärjestelmät ja himmennys

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	Ei
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Kyllä
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	Kyllä
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Ei

Order Code	Full Product Name	Himmennettävä
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Kyllä
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Kyllä
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Kyllä

Käyttö ja sähkö tiedot

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	6.5 W
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 W
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 W
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	7.5 W

Order Code	Full Product Name	Teho (nimellinen) (nim.)
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 W
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17.5 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	17.5 W

Yleistä tietoa

Order Code	Full Product Name	Nimelliskäyttöikä (nim.)	Nimellinen käyttöikä (h)
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	20000 h	20000 h

Order Code	Full Product Name	Nimelliskäyttöikä (nim.)	Nimellinen käyttöikä (h)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	15000 h	15000 h

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Nimelliskäyttöikä (nim.)	Nimellinen käyttöikä (h)
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	15000 h	15000 h
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	15000 h	15000 h
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	15000 h	15000 h

Order Code	Full Product Name	Nimelliskäyttöikä (nim.)	Nimellinen käyttöikä (h)
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	15000 h	15000 h
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	15000 h	15000 h

Valon tekniset tiedot

Order Code	Full Product Name	Keilakulma (nim.)	Värikoodi	Vastaava värilämpötila (nim.)	Valonjako	Valovirta (nim.)	Valovirta (nimellinen) (nim.)	Nimelliskeilakulma
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	300 °	830	3000 K	-	806 lm	806 lm	300 °
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	830	3000 K	-	1600 lm	1600 lm	-
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	840	4000 K	-	1800 lm	1800 lm	-
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	830	3000 K	-	950 lm	950 lm	-
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	830	3000 K	-	2000 lm	2000 lm	-
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	830	3000 K	-	2460 lm	2460 lm	-
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	840	4000 K	-	2460 lm	2460 lm	-


Mekaaniset tiedot ja runko

Order Code	Full Product Name	Lampun viimeistely	Hehkulampun muoto
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	Kirkas (CL)	Lineaarinen
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Lineaarinen
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Lineaarinen
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	Muut





Order Code	Full Product Name	Lampun viimeistely	Hehkulampun muoto
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Lineaarinen
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Lineaarinen
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Lineaarinen

Lämpötila

Order Code	Full Product Name	T-kotelo, maksimi (nim.)
52253000	CorePro LED linear R7S 118mm 6.5-60W 830	-
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C




CorePro LEDlinear MV




CorePro LEDlinear MV

Accent Diagrams



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Beam Diagrams



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

