



Nettspenningsbasert lineær R7S med svært høy lyseffekt

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S er en ettermonterbar erstatningsenhet for tradisjonelle lineære R7S-lyskilder med to sokler. Den er utformet for allmennbelysning, og gir det samme lyset som en halogenpære. Innenfor produkspekteret kan du velge produkter som kan dimmes og ha en dimmingsfunksjonen som muliggjør en koselig atmosfære ved bruk av armaturer som kan dimmes.

Fordeler

- Energibesparelser på opptil 90 % sammenlignet med standard halogenlyskilder
- Lavere vedlikeholdskostnader

Funksjoner

- Enkelt bytte
- Drives av 220–240 V AC, og formfaktoren er utformet for å være en direkte erstatning for alle holdere med to ender
- Levetid på 15 000 timer (B50L70)
- UV- og IR-fritt lys
- Uten kvikksølv og farlige materialer – i overensstemmelse med RoHS

Søknad

- Stue, gang, utendørs armaturer (sikkerhetsbelysning), frittstående, gulvstående innendørsarmaturer, anleggsbelysning

CorePro LEDlinear MV

Versions



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S
830 Linear




LEDlinear CorePro 7,2W R7S



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1

Målskisse




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm

CorePro LEDlinear MV

Målskisse



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Generell informasjon

Sokkelbase	R7s
Nominell levetid	15 000 time(r)

Teknisk belysning

Fargegjengivelsesindeks (CRI)	80
Nominell vedlikeholdsfaktor for lyskildelumen ved utgangen av nominell levetid (nom.)	70 %

Drift og elektronikk

Inngangsfrekvens	50 til 60 Hz
Line Frequency	50 to 60 Hz
Starttid (nom.)	0,5 s

Generell informasjon

Order Code	Full Product Name	Brytersyklus
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	50 000
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	50 000
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50 000
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	50 000

Order Code	Full Product Name	Brytersyklus
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8 000
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50 000
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50 000
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8 000

Teknisk belysning

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	830	1 600 lm
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K	840	1 800 lm
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	830	2 000 lm
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	830	950 lm

Order Code	Full Product Name	Korrelert fargetemperatur (nom)	Fargekode	Lysytelse
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	3000 K	830	810 lm
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K	830	2 460 lm
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000 K	840	2 460 lm
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	4000 K	840	850 lm

Drift og elektronikk

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	14 W	100 W
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	14 W	100 W
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 W	120 W
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	7,5 W	60 W

Temperatur

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for
		innfatningen (nom.)
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C

Kontroller og dimming

Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	Kun med bestemte dimmere
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	Kun med bestemte dimmere
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Ja
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Nei

Mekanikk og innfatning

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Lineær
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Lineær
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Lineær
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	Annet

Godkjenning og bruksområde

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000
		t
929001243702	CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh
929001243802	CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh
929001353602	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 kWh
929001339002	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	8 kWh
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	18 kWh








Order Code	Full Product Name	Effekten som	
		Effektforbruk	tilsvarer
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	7,2 W	60 W
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17,5 W	150 W
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	17,5 W	150 W
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	7,2 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Maksimal temperatur for
		innfatningen (nom.)
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C


Order Code	Full Product Name	Kan dimmes
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Nei
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Kun med bestemte dimmere
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Kun med bestemte dimmere
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Nei

Order Code	Full Product Name	Lyspæreoverflate	Lyspæreform
929002495002	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	Matt	Lineær
929002016602	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Lineær
929002016702	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Lineær
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	Matt	Lineær

Order Code	Full Product Name	Energiforbruk kWh/1000
		t
929002495102	CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	8 kWh




Accent Diagrams



Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm830

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm830

