



R7S liniar conectat la re ea, cu flux luminos foarte ridicat

CorePro LEDlinear MV

CorePro R7S este o alternativă de înlocuire pe vechile instalații pentru lămpile liniare cu două capete R7S tradiționale. Designul său cu „lumină pretutindeni” furnizează lumină la fel ca o lampă cu halogen. Din cadrul acestei game puteți alege produse cu reglare a intensității luminoase, care dispun de o funcție de dimare/reglare ce permite o ambianță confortabilă atunci când se utilizează o instalație de acest tip.

Beneficii

- Reducere a consumului de energie cu până la 90% în comparație cu lămpile standard cu halogen
- Costuri de întreținere mai reduse

Caracteristici

- Montare simplă pe vechile instalații
- Funcționează la 220-240 V c.a., iar factorul de formă este proiectat pentru a permite înlocuirea directă în toate dușurile cu două capete
- Durată de viață de 15.000 de ore (B50L70)
- Lumină fără UV și IR
- Fără mercur și materiale periculoase – în conformitate cu RoHS

Cerere

- Sufragerii, coridoare, corpuri de iluminat pentru exterior (iluminat de siguranță), aparate de iluminat de interior cu picior mobil, iluminat pentru construcții

CorePro LEDlinear MV

Versions



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S



LED Lamps, CorePro 118 mm R7S




CorePro LEDlinear MV 120W R7S
830 Linear



CorePro LEDlinear MV 60W R7S
830 Linear



LEDlinear CorePro 7,2W R7S




LEDspot R7S 230V



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 1


Cote




Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	29 mm	78 mm

CorePro LEDlinear MV

Cote



Product	D	C
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	29 mm	118 mm
CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 14-100W 840 D	29 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	42 mm	118 mm
CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	42 mm	118 mm



Product	D	C
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm
CorePro R7S 118mm 7.2-60W 840	15 mm	118 mm

Informații generale

Baza elementului de fixare	R7s
Durată de viață nominală	15.000 ore

Date tehnice lumină

Indice de redare a culorilor (IRC)	80
Factorul de menținere a fluxului luminos al lămpii la sfârșitul duratei de viață nominale (nom.)	70 %

Funcționare și sistem electric

Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Timp de pornire (nom.)	0,5 s

Informații generale

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	50.000
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	50.000
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	50.000
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	50.000
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	50.000

Order Code	Full Product Name	Ciclu de comutare
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	50.000
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8.000
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	50.000
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	50.000
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8.000

Date tehnice lumină

CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată		Flux luminos
		(nom.)	Cod culoare	
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	3000 K	830	1.600 lm
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	4000 K	840	1.800 lm
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	3000 K	830	2.000 lm
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	4000 K	840	2.000 lm
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	3000 K	830	950 lm

Order Code	Full Product Name	Temperatură de culoare corelată		Flux luminos
		(nom.)	Cod culoare	
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	4000 K	840	1.000 lm
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	3000 K	830	810 lm
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	3000 K	830	2.460 lm
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	4000 K	840	2.460 lm
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	4000 K	840	850 lm

Funcționare și sistem electric

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		curent	Echivalent putere
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 W	100 W
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 W	100 W
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 W	120 W
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	14 W	120 W
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	7,5 W	60 W

Order Code	Full Product Name	Consum de	
		curent	Echivalent putere
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	7,5 W	60 W
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	7,2 W	60 W
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	17,5 W	150 W
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	17,5 W	150 W
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	7,2 W	60 W

Temperatură

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	90 °C
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	90 °C
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	100 °C
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	100 °C
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	104 °C

Order Code	Full Product Name	Maximum T-case (nom.)
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	104 °C
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	110 °C
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	102 °C
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	102 °C
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	110 °C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	Numai cu anumite variatoare
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	Numai cu anumite variatoare
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	Da
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	Da
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	Nu

Order Code	Full Product Name	Cu reglarea intensității luminoase
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	Nu
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Nu
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	Numai cu anumite variatoare
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	Numai cu anumite variatoare
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Nu

Sistem mecanic și carcasă








CorePro LEDlinear MV

Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	-	Liniar
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	-	Liniar
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	-	Liniar
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	-	Liniar
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	-	Altele


Order Code	Full Product Name	Finisaj bec	Formă bec
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	-	Altele
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	Transparent	Liniar
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	-	Liniar
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	-	Liniar
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	Transparent	Liniar

Aprobare și aplica ie


Order Code	Full Product Name	Consum de energie kWh/ 1000 h
57879700	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	14 kWh
57881000	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 840 D	14 kWh
71400300	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 830	14 kWh
71406500	CorePro LED linear D 14-120W R7S 118 840	14 kWh
71394500	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	8 kWh
71396900	CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm840	8 kWh
30397300	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	8 kWh
64673800	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 830	18 kWh
64675200	CoreProLED linearD 17.5-150W R7S 118 840	18 kWh
30399700	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 840	8 kWh




CorePro LEDlinear MV



Accent Diagrams




Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm830




Accent Diagram - CorePro LEDlinear ND
7.5-60W R7S 78mm840

Beam Diagrams



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm830



Beam diagram - CorePro LEDlinear ND 7.5-60W
R7S 78mm840

