



Vaya Flood – egyszerű és megbízható

Vaya Flood LP Small

A VayaFlood egy költségtakarékos, megbízható LED-es fénnyvető amely minimalizálja a költségeket, de teljes rugalmasságot nyújt a dinamikus, színes effektek előállításában, így életre keltve az épületeket ill. minden megvilágított építészeti elemet. Ellenálló kialakítással kínál statikus színeket (fehér, piros, zöld, kék) egyszer le-felkapcsolási lehetőséggel vagy az RGB (színes) változatot DMX szabályzási lehetőséggel. Emellett egyszerűen szerelhető és beállítható.

Előnyök

- Optimalizált teljesítmény
- Philips márkanev

Szolgáltatások

- Statikus fehér változatok – 3000 vagy 4000 K
- Statikus egyszínű változatok – piros, zöld, kék, borostyán
- Dinamikus RGB változat
- Beépített, dönthető, felületre szerelhető talpazat
- Alumínium ház IP66 üvegburával
- A megbízhatóságot a Philips minőség-ellenőrzési folyamatai garantálják

Alkalmazás

- Fényár- és kiemelő-világítás:
- Emlékművek
- Hidak
- Üzletek
- Szállodák

termékjellemzők

Vaya Flood LP Small

Típus	BCP411 (RGB dinamikus)
	BCP412 (egyszínű fehér)
	BCP413 (egyszínű piros, zöld, kék vagy borostyán)
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	44 W
Sugárzási szög	20 vagy 40° (normál változat)
	10 vagy 90° (extra választék)
Fényáram	2000 lm (fehér)
	1000 lm (RGB)
A lámpatest hatásfoka	45 lm/W (fehér)
	25 lm/W (RGB)
Korrelált színhőmérséklet	RGB, melegfehér (3000 K), semleges fehér (4000 K) (normál változatok)
	Fehér (2700 vagy 5000 K), piros, zöld, kék, borostyán (extra választék)
Színvisszaadási index	80
Fényáram-megmaradás	50 000 óra T – L70F10

termékjellemzők

Típus	BCP431 (RGB dinamikus, gen2)
	BCP432 (egyszínű fehér, gen2)
	BCP433 (egyszínű piros, zöld, kék vagy borostyán, gen2)
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény	44 W
Sugárzási szög	20° vagy 40° (normál változat)
	10 vagy 90° (extra választék)
Fényáram	3300 lm (fehér)
	1280 lm (RGB)
A lámpatest hatásfoka	78 lm/W (fehér)
	30 lm/W (RGB)
Színhőmérséklet	RGB, melegfehér (3000 K), semleges fehér (4000 K) (normál változatok)
	Fehér (2700 vagy 5000 K), piros, zöld, kék, borostyánsárga (extra választék)
Színvisszaadási index	80
Fényáram-megmaradás	50 000 óra T – L70F10

Versions



Vaya Flood BCP431/432/433,
svétlometové svídlidlo

Működési hőmérséklet-tartomány	–20 °C és +40 °C között
Meghajtó	Beépített (saját előtéttes LED-modul)
Hálózati feszültség	100–240 V AC / 50–60 Hz
Vezérlőrendszer bemenete	DMX 512 vezérlő, valamint RDM-felismerés és -címzés az RGB változatok esetében
Optika	Közepes sugárzási szög (20 vagy 40°) (normál változat)
	Keskeny sugárzási szög (10°) vagy széles sugárzási szög (90°) (extra választék)
Anyag	Ház: öntött alumínium, porfestett felület
	Optikai bura: UV-stabil polikarbonát
Szín	Philips sötétszürke
Csatlakozás	1,5 m hosszú, 3 eres tápkábel, továbbá az RGB változathoz 1,5 m hosszú, 2 sodort érpárral rendelkező adatkábel
Felszerelés	A beépített, dönthető, felületre szerelhető talp egyszerűvé teszi a felszerelést, történjen az akár talajra, falra vagy mennyezetre.
	Maximális állíthatóság a vízszinteshez képest: –90° és +90° között

Működési hőmérséklet-tartomány	–20 °C és +40 °C között
Meghajtó	Beépített (saját előtéttes LED-modul)
Hálózati feszültség	100–240 V AC, 50–60 Hz
Vezérlőrendszer bemenete	DMX 512 vezérlő, valamint RDM felismerés és címzés az RGB változatok esetében
Optika	Közepes sugárzási szög (20° vagy 40°) (normál változat)
	Keskeny sugárzási szög (10°) vagy széles sugárzási szög (90°) (extra választék)
Anyag	Ház: öntött alumínium, porfestett felület
	Optikai bura: UV-álló polikarbonát
Szín	Philips sötétszürke
Csatlakozás	1,5 m hosszú, 3 eres tápkábel, továbbá az RGB változathoz 1,5 m hosszú, 2 sodort érpárral rendelkező adatkábel
Üzembe helyezés	A beépített, dönthető, felületre szerelhető talp egyszerűvé teszi a felszerelést, történjen az akár talajra, falra vagy mennyezetre.
	Maximális állíthatóság a vízszinteshez képest: –90° és +90° között

Vaya Flood LP Small

