



Vaya Flood LP – Semplicità e affidabilità

Vaya Flood LP Small

Vaya Flood LP (gen2) è un proiettore LED affidabile e conveniente per interni ed esterni. Riducendo al minimo l'investimento iniziale, offre un'eccezionale flessibilità per creare accattivanti effetti luminosi all'aperto, wash e d'accento. La vasta scelta di angoli del fascio e colorazioni di luce consente di dare vita ad effetti di colore statici o dinamici. L'ampia portata ed alta efficienza fanno sì che questo apparecchio d'illuminazione compatto e robusto si distingua dalla massa. La sua potenza integrata e l'angolo d'inclinazione regolabile rendono il prodotto versatile e facile da usare. Per ulteriori informazioni, visita il sito www.colorkinetics.com/vaya/~GT~www.colorkinetics.com/vaya/~LT~/a~GT~.

Vantaggi

- Soluzione conveniente: costo iniziale ridotto
- Prestazione ottimizzata: Multifunzionale con ampia scelta di opzioni.

Caratteristiche

- Versioni bianco statico - 3.000 o 4.000 K
- Versione dinamica RGB
- Base di montaggio integrata
- Corpo in alluminio con vetro chiusura IP66

Applicazione

- Illuminazione d'accento e a proiezione di:
- Monumenti
- Ponti
- Negozi
- Alberghi

Vaya Flood LP Small

Specifiche

Tipo	BCP411 (RGB) BCP412 (versioni luce bianca) BCP413 (versioni luce colorata monocromatica: rosso, verde, blu o ambra, su richiesta)
Sorgente luminosa	Modulo LED integrato
Potenza	44 W
Angolo del fascio	20° o 40° (versioni standard) 10° o 90° (opzioni su richiesta solo luce bianca)
Flusso luminoso	2.000 lm (bianco) 1.050 lm (RGB)
Efficienza apparecchio	45 lm/W (bianco) 25 lm/W (RGB)
Temperatura del colore correlata	RGB, bianco caldo 3.000 K, bianco neutro 4.000 K (versioni standard) Bianco 2.700 o 5.000 K, rosso, verde, blu, ambra (opzioni su richiesta)
Indice di resa dei colori	80 (luce bianca)
Mantenimento flusso luminoso - L70F10	50.000 ore a T

Specifiche

Tipo	BCP431 (versione a bassa potenza, colore lampada RGB, gen2) BCP432 (versione a bassa potenza, colore lampada bianco, gen2) BCP433 (versione a bassa potenza, colore lampada rosso, verde, blu o ambra, gen2)
Sorgente luminosa	Modulo LED integrale
Alimentazione	44 W
Angolo del fascio	20° o 40° (versioni prodotto standard) 10° o 90° (opzioni)
Flusso luminoso	3300 lm (bianco) 1280 lm (RGB)
Efficacia apparecchio	78 lm/W (bianco) 30 lm/W (RGB)
Temperatura del colore correlata	RGB, bianco caldo 3.000 K, bianco neutro 4.000 K (versioni prodotto standard) Bianco 2.700 o 5.000 K, rosso, verde, blu, ambra (opzioni)
Indice di resa dei colori	80
Mantenimento flusso luminoso - L70F10	50.000 ore a T

Temperatura operativa	Da -20 a +40 °C
Driver	Integrato
Tensione di alimentazione	100-240 V CA / 50-60 Hz
Ingresso sistema di controllo	Controllo DMX 512 con ricerca e indirizzamento RDM per le versioni RGB
Ottica	Fascio medio 20° o 40° (versioni standard) Fascio stretto 10° o 90° (opzione su richiesta solo per luce bianca)
Materiale	Corpo: alluminio pressofuso, finitura verniciata a polvere Vetro frontale temprato
Colore	Grigio scuro Philips
Collegamento	Cavo di alimentazione 3x1mmq, lunghezza 1,5 m e per la versione RGB cavo segnale, lunghezza 1,5 m
Installazione	La staffa di montaggio orientabile integrata facilita l'installazione al suolo, a parete o a soffitto

Temperatura operativa	da -20 a +40°C
Driver	Integrato (modulo LED con reattore indipendente)
Tensione di rete	100-240 V CA / 50-60 Hz
Ingresso sistema di controllo	Controllo DMX 512 con discovery e indirizzamento RDM per le versioni RGB
Ottica	Angolo del fascio medio 20° o 40° (versioni prodotto standard) Angolo del fascio stretto 10° o angolo del fascio largo 90° (opzioni)
Materiale	Corpo: alluminio pressofuso, finitura con vernice in polvere Copertura ottica: policarbonato stabilizzato UV
Colore	Grigio scuro Philips
Connessione	Cavo a 3 conduttori per alimentazione, lunghezza 1,5 m e per la versione RGB cavo dati a doppio filo, lunghezza 1,5 m
Installazione	La base per montaggio su superficie orientabile integrata facilita l'installazione al suolo, a parete o a soffitto Massima regolazione orizzontale: da -90 a +90°

Vaya Flood LP Small

Versions



Vaya Flood BCP431/432/433,
světlometové svítidlo

