



Vaya Flood MP - 中功率建築 LED 投射燈，可打造清晰白光或動態色彩變化的燈光效果

Vaya Flood MP Medium

Vaya Flood MP gen2 是一款經濟實惠又可靠的 LED 投射燈解決方案，適合室內外用途，可將初期投資成本壓至最低，並發揮絕佳應用彈性，打造搶眼的投射、洗牆與重點照明效果。您還可透過廣泛的光束角度與顏色選項，呈現靜態或動態變換燈色效果，為被照物體注入活力。這款輕巧耐用的燈具獨特出眾，可發揮廣泛的燈光投射用途與高照明效率。內建電源與可調式傾斜角設計，兼具實用與便利性。

优点

- 經濟實惠的解決方案：初始成本低
- 效能最佳

特点

- 靜態白色版本 - 3000 或 4000 K
- 靜態單色版本 - 紅色、綠色、藍色、琥珀色
- 動態 RGB 版本
- 整合式傾斜表面安裝基座
- 鋁製本體及 IP66 玻璃外蓋

应用

- 為以下標的物提供投光與重點照明：
- 紀念碑
- 橋樑
- 商店
- 旅館

Vaya Flood MP Medium

规格

類型	BCP434 (中等功率版本, RGB 燈色, 第二代) BCP435 (中等功率版本, 白燈色, 第二代) BCP436 (中等功率版本, 紅、綠、藍或琥珀燈色, 第二代)	控制系統輸入	DMX 512 控制器以及 RDM 探索與定址功能 (適用於 RGB 版本)
光源	整合式 LED 模組	光學裝置	窄光束角 10° 或中光束角 20 或 40°
電源	68-72 W	材質	外殼: 壓鑄鋁、粒狀材料塗層拋光 Optical cover: tempered glass
光束角	10、20 或 40°	顏色	Philips 深灰色
相關色溫	RGB、燈泡色 3000 K、中性白色 4000 K	連結方式	1.5 m 的 3 芯電源線, 以及一條用來傳輸資料、長度 1.5 m 的 2 對絞線 (後者僅適用於 RGB 版本)
演色性指數	> 80	安裝	整合式傾斜表面安裝基座, 可輕鬆安裝至地面、牆壁或天花板 最大水平調整角度: -90° 至 +90°
作業溫度範圍	-40 to +40 °C		
驅動器	內建 (安定器內藏式 LED 模組)		

Versions



Vaya Flood BCP434/435/436,
světlometové svítidlo

