



Vaya Flood – enkel og pålidelig

Vaya Flood MP Medium

Med en presset økonomi fokuserer virksomhedsejere og udviklere mere end nogensinde før på at få valuta for pengene, hvad angår investeringer. Vaya Flood er en pålidelig LED-løsning til en overkommelig pris. Med en lav startinvestering får man en utrolig fleksibilitet, som gør det muligt at skabe iøjnefaldende, dynamiske og farvestrålende belysningseffekter, som gør ejendommen mere levende. Den robuste Vaya Flood giver mulighed for et stort udvalg af monofarver ved hjælp af en enkel tænd/sluk-knap samt farveskift ved hjælp af en DMX512-standardcontroller. Den er også meget nem at installere og rette til.

Fordele

- Løsning til en overkommelig pris: lave startomkostninger
- Optimeret ydeevne

Funktioner

- Udgaver med statisk hvidt lys – 3.000 eller 4.000 K
- Statiske monofarvede udgaver – rød, grøn, blå, amber
- Dynamisk RGB-udgave
- Integreret base med hældende overflademontering
- Aluminiumshus med IP66-glasafskærmning
- Stor driftssikkerhed takket være Philips' kvalitetssikringsproces

Anvendelsesområder

- Projektør- og effektbelysning af:
- Monumenter
- Broer
- Butikker
- Hoteller

Specifikationer

Vaya Flood MP Medium

Type	BCP414 (udgave med mellemhøjt strømforbrug, RGB-lyskildefarve)
	BCP415 (udgave med mellemhøjt strømforbrug, hvid lyskildefarve)
	BCP416 (udgave med mellemhøjt strømforbrug, rød, grøn, blå eller amber lyskildefarve)
Lyskilde	Integreret LED-modul
Effekt	70 W
Spredningsvinkel	20 eller 40°
Lysstrøm	3500 lm (hvid)
	1750 lm (RGB)
Armaturvirkningsgrad	45 lm/W (hvid)
	25 lm/W (RGB)
Farvetemperatur	RGB, varm hvid 3000 K, neutral hvid 4000 K
	Hvid 2700 eller 5000 K, rød, grøn, blå, amber (tilvalg ved forespørgsel)
Farvegengivelsesindeks	80
Bevarelse af lysudbytte	50.000 timer ved T – L50F10

Specifikationer

Type	BCP434 (version med mellem strømforbrug, RGB-lyskildefarve, gen2)
	BCP435 (version med mellem strømforbrug, hvid lyskildefarve, gen2)
	BCP436 (version med mellem strømforbrug, rød, grøn, blå eller amber lyskildefarve, gen2)
Lyskilde	Integreret LED-modul
Effekt	66 W
Spredningsvinkel	20 eller 40° (standardproduktudgaver)
	10 eller 90° (tilvalg)
Lysstrøm	5500 lm (hvid)
	2180 lm (RGB)
Armaturvirkningsgrad	80 lm/W (hvid)
	30 lm/W (RGB)
Korreleret farvetemperatur	RGB, varm hvid 3000 K, neutral hvid 4000 K
	(standardproduktudgaver)
	Hvid 2700 eller 5000 K, rød, grøn, blå, amber (tilvalg)
Farvegengivelsesindeks	80
Bevarelse af lysudbytte	50.000 timer ved T – L70F10

Driftstemperaturområde	-20 til +40°C
Driver	Indbygget
Netspænding	100-240 V AC / 50-60 Hz
Lysstyringssystemindgang	DMX 512-styring og RDM-opdagelse og -adressering til RGB-udgaver
Optik	Medium 20 eller 40°
	Smal strålevinkel 10° eller bred strålevinkel 90° (tilvalg)
Materiale	Armaturhus: støbt aluminium, finish med pulvermaling
	Optikafskærmning: UV-stabiliseret polykarbonat
Farve	Philips mørkegrå
Tilslutning	3-ledet strømkabel, 1,5 m langt, og til RGB-udgaven et 2-parsnoet datakabel, 1,5 m langt
Installation	Overflademonteret base med indbygget hældning muliggør nem installation på gulv, væg eller loft
	Maks. justering fra vandret: -90 til +90°

Driftstemperaturområde	-20 til +40°C
Driver	Indbygget (LED-modul med egen forkobling)
Netspænding	100-240 V AC/50-60 Hz
Lysstyringssystemindgang	DMX 512-styring og RDM-opdagelse og -adressering til RGB-udgaver
Optik	Mellembred strålevinkel 20 eller 40°
	(standardproduktversioner)
	Smal strålevinkel 10° eller bred strålevinkel 90° (tilvalg)
Materiale	Armaturhus: støbt aluminium, finish med pulvermaling
	Optikafskærmning: UV-stabiliseret polykarbonat
Farve	Philips mørkegrå
Tilslutning	3-ledet strømkabel, 1,5 m langt, og til RGB-udgaven et 2-parsnoet datakabel, 1,5 m langt
Installation	Indbygget base med indbygget hældning gør den nem at installere på gulv, væg eller loft
	Maks. justering fra vandret: -90 til +90°

Vaya Flood MP Medium

Versions



Vaya Flood BCP434/435/436,
světlometové svítidlo

