



Vaya Flood – yksinkertainen ja luotettava

Vaya Flood MP Medium

Vaya Flood on edullinen, joustava ja luotettava ledivalonheitin. Vaya Floodin avulla voidaan korostaa kiinteistöjen julkisivuja luomalla huomiota herättäviä, dynaamisia ja värikkäitä valaistustehosteita. Vaya Flood tarjoaa useita yksivärisiä vaihtoehtoja yksinkertaisen virtakytkimen kautta ja vaihtuvia värejä standardin mukaisella DMX512-ohjaimella. Valaisin on myös erittäin kestävä sekä helppo asentaa ja suunnata.

Hyödyt

- Edullinen ratkaisu: pieni alkuinvestointi
- Luo huomiota herättäviä, dynaamisia ja värikkäitä valaistustehosteita
- Optimoitu suorituskyky

Ominaisuudet

- Staattiset valkoiset versiot – 3 000 tai 4 000 K
- Staattiset yksiväriset versiot – punainen, vihreä, sininen, keltainen
- Dynaaminen RGB-versio
- Integroitu, kallistettava pinta-asennuskanta
- Alumiinirunko, jossa IP66-lasi
- Luotettavuuden takaa Philipsin laatu prosessi

Käyttökohteet

- Valonheitin- ja kohdevalaistus:
- Patsaat
- Sillat
- Myymälät
- Hotellit

Vaya Flood MP Medium

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCP414 (RGB-versio)
	BCP415 (valkoinen valo)
	BCP416 (punainen, vihreä, sininen tai keltainen valo)
Valonlähde	Integroitu ledimoduuli
Teho	70 W
Keilakulma	20° tai 40°
Valovirta	3 500 lm (valkoinen)
	1 750 lm (RGB)
Valaisimen tehokkuus	45 lm/W (valkoinen)
	25 lm/W (RGB)
Väriämpötila	RGB, lämmin valkoinen 3 000 K, neutraali valkoinen 4 000 K (standardiversio)
	Valkoinen 2 700 tai 5 000 K, punainen, vihreä, sininen, keltainen (tilauksesta)
Värintoistoindeksi	80 Ra
Valovirran pysyvyys – L70F10	50 000 h T
	50 000 h L50 T

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCP434 (keskitason tehonkulutus, lampun väri RGB, gen2)
	BCP435 (keskitason tehonkulutus, valkoinen lampun väri, gen2)
	BCP436 (keskitason tehonkulutus, punainen, vihreä, sininen tai keltainen lampun väri, gen2)
Valonlähde	Integroitu LED-moduuli
Teho	66 W
Valokeilan kulma	20° tai 40° (vakiotuoteversiot)
	10° tai 90° (lisävarusteet)
Valovirta	5500 lm (valkoinen)
	2180 lm (RGB)
Valaisimen tehokkuus	80 lm/W (valkoinen)
	30 lm/W (RGB)
Vastaava väriämpötila	RGB, lämmin valkoinen 3 000 K, neutraali valkoinen 4 000 K (vakiotuoteversiot)
	Valkoinen 2 700 tai 5 000 K, punainen, vihreä, sininen, keltainen (lisävarusteet)
Värintoistoindeksi	80

Versions



Vaya Flood BCP434/435/436,
světlořetňové svítidlo

Käyttölämpötila	–20–40 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu
Jännite	100–240 V AC / 50–60 Hz
Ohjaus	RGB-versioissa on DMX512-ohjaus sekä RDM-haku ja –osoitteistus
Optiikka	20° tai 40°
Materiaali	Runko: paineallettua alumiinia, pulverimaalattu
	Optinen kupu: UV-stabiloitua polykarbonaattia
Väri	Philipsin tummanharmaa
Liitäntä	3-johtiminen virtajohto, pituus 1,5 m; RGB-versiossa kierretty parijohto dataa varten, pituus 1,5 m
Asennus	Integroitu kallistus ja pinta-asennuskanta mahdollistavat helpon asennuksen maahan, seinään tai kattoon
	Säätövara vaakasuunnasta: –90–90°

Valovirran pysyvyys – L70F10	50 000 h T
Käyttölämpötila	–20...+40 °C
Virtalähde	Sisäänrakennettu (oma liitäntälaite LED-moduulissa)
Jännite	100–240 V AC / 50–60 Hz
Ohjaa järjestelmän syöttöjännitettä	DMX 512 -ohjaus ja RDM:n haku ja käsittely RGB-versioissa
Optiikka	Keskileveä valokeila 20° tai 40° (vakiotuoteversiot)
	Kapea valonkeila 10° tai keskileveä valokeila 90° (lisävarusteet)
Materiaali	Kotelo: paineallettua alumiinia, pulveripintaviimeistely
	Optinen kupu: UV-stabiloitua polykarbonaattia
Väri	Philipsin tummanharmaa
Liitäntä	3-johtiminen virtajohto, pituus 1,5 m; RGB-versiossa kierretty parijohto dataa varten, pituus 1,5 m
Asennus	Integroitu kallistus ja pinta-asennettava kanta mahdollistavat helpon asennuksen maahan, seinään tai kattoon
	Säätövara vaakasuunnasta: –90...90°

Vaya Flood MP Medium

