



Vaya Flood MP – Éclairage par projecteurs DEL architectural de puissance moyenne pour effets de lumière blanche vive ou à variation de couleur

Vaya Flood MP

Vaya Flood MP (gén. 2) est une solution DEL d'éclairage par projecteurs fiable et rentable pour usage extérieur qui minimise l'investissement initial, tout en offrant une flexibilité exceptionnelle pour créer des effets captivants d'éclairage par projecteurs, d'éclairage mural et d'éclairage d'accentuation. Un vaste choix d'angles de faisceau et d'options de couleur vous permet de donner vie à une propriété avec des couleurs statiques ou dynamiquement changeantes. Le jet de lumière prolongé et l'efficacité élevée distinguent ce luminaire compact et robuste. Sa puissance intégrée et son angle d'inclinaison réglable rendent ce produit polyvalent et facile à utiliser. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/vaya/~GT~www.colorkinetics.com/vaya/~LT~/a~GT~](http://www.colorkinetics.com/vaya/~GT~www.colorkinetics.com/vaya/~LT~/a~GT~).

Avantages

- Solution abordable : faible coût initial
- Rendement optimal
- Marque Philips

Vaya Flood MP

Fonctions

- Versions blanches statiques – 3 000 ou 4 000 K
- Versions monochromes statiques – rouge, vert, bleu, ambre
- Version RVB dynamique
- Base de montage en surface avec inclinaison intégrée
- Corps en aluminium avec couvercle en verre IP66
- Fiabilité garantie par le processus de qualité de Philips

Application

- Éclairage par projecteurs et éclairage d'accentuation de ce qui suit :
- Monuments
- Ponts
- Magasins
- Hôtels

Descriptions

Type	BCP434 (version à puissance moyenne, couleur de la lampe RVB, gén. 2)
	BCP435 (version à puissance moyenne, couleur de la lampe blanche, gén. 2)
	BCP436 (version à puissance moyenne, couleur de la lampe rouge, verte, bleue ou ambre, gén. 2)
Source de lumière	Module DEL intégré
Alimentation	68-72W
Angle de faisceau	10, 20 ou 40°
Température de couleur proximale	RVB, Blanc chaud 3000K, Blanc neutre 4000K
Indice de rendu des couleurs	> 80
Plage de températures de fonctionnement	De -40 à 40°C

Pilote	Intégré (module LED avec lampe à lumière mixte)
Entrée du système de commande	Contrôle DMX512 et découverte et adressage RDM pour les versions RVB
Optique	Angle de faisceau aigu de 10° ou angle de faisceau moyen de 20 ou 40°
Matériau	Boîtier: aluminium moulé, finition avec revêtement en poudre Couvert de l'optique : verre trempé
Couleur	Gris foncé Philips
Connexion	Câble d'alimentation à 3conducteurs et d'une longueur de 1,5m et pour la version RVB, un câble torsadé à 2paires pour les données d'une longueur de 1,5m
Installation	Inclinaison intégrée, base de montage en surface permettant une installation en toute simplicité au sol, sur le mur ou au plafond Réglage maximal à l'horizontale: -90 de +90°

Versions



