



Vaya Flood HP – Διάχυτος αρχιτεκτονικός φωτισμός LED υψηλής ισχύος για δυναμικές αλλαγές φωτισμού ή για καθαρά εφέ λευκού φωτισμού

Vaya Flood HP

Το Vaya Flood HP είναι μια αξιόπιστη και οικονομική λύση διάχυτου φωτισμού LED υψηλής απόδοσης που είναι ιδανική για τον φωτισμό εξωτερικών προσόψεων, γεφυρών και μνημείων μεγάλης κλίμακας. Ενώ ελαχιστοποιεί την αρχική επένδυση, αυτή η σειρά Vaya Flood παρέχει εξαιρετική ευελιξία για δημιουργία ελκυστικών εφέ φωτισμού διάχυσης, απλίκας και σποτ. Η μεγάλη ποικιλία γωνιών δέσμης και επιλογών χρώματος σάς επιτρέπουν να δώσετε ζωή σε κάθε ακίνητο, με στατική ή δυναμική εναλλαγή χρωμάτων. Η μεγάλη ακτίνα φωτός και η υψηλή απόδοση κάνουν αυτό το μικρό και ανθεκτικό φωτιστικό να ξεχωρίζει. Το ενσωματωμένο τροφοδοτικό και η ρυθμιζόμενη γωνία κλίσης καθιστούν αυτό το προϊόν ευέλικτο και εύχρηστο.

Οφέλη

- Οικονομική λύση: χαμηλό αρχικό κόστος
- Βελτιστοποιημένη απόδοση

Vaya Flood HP

Χαρακτηριστικά

- Εκδόσεις στατικού λευκού – 2700 έως 5000 K
- Στατικές μονόχρωμες εκδόσεις – κόκκινο, πράσινο, μπλε, φαιοκίτρινο
- Δυναμική έκδοση RGB
- Ενσωματωμένη επίτοιχη βάση με δυνατότητα κλίσης
- Σώμα από αλουμίνιο με γυάλινο κάλυμμα IP66

Εφαρμογή

- Αρχιτεκτονικός φωτισμός και φωτισμός τοπίων

Χαρακτηριστικά

Τύπος	BCP417 (έγχρωμη έκδοση λαμπτήρα RGB) BCP418 (έγχρωμη έκδοση λευκού λαμπτήρα) BCP419 (έγχρωμη έκδοση κόκκινου, πράσινο, μπλε ή κεχριμπαρι λαμπτήρα)
Πηγή φωτός	Ενσωματωμένη μονάδα LED
Ισχύς	110 W (Λευκό χρώμα λαμπτήρα) 120 W (RGB χρώμα λαμπτήρα)
Γωνία δέσμης	10 ή 20°
Φωτεινή ροή	9000 lm (Λευκό χρώμα λαμπτήρα) 3300 lm (RGB χρώμα λαμπτήρα)
Απόδοση φωτιστικού	50 lm/W
Σχετική θερμοκρασία χρώματος	3.000 ή 4.000 K
Δείκτης χρωματικής απόδοσης	80
Διατήρηση της φωτεινής ροής - L70F10	50.000 ώρες σε Ta = 25 °C (Λευκό)

Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-40 έως +40 °C
Οδηγός	Ενσωματωμένη (μονάδα LED με μπάλαστ)
Τάση δικτύου	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Είσοδος συστήματος ελέγχου	Σύστημα ελέγχου DMX για τις εκδόσεις RGB
Οπτικό σύστημα	Στενή ή μεσαία δέσμη
Υλικό	Περιβλημα: αλουμίνιο Κάλυμμα οπτικού συστήματος: γυαλί
Χρώμα	Γκρι
Εγκατάσταση	Η ενσωματωμένη βάση τοποθέτησης στην επιφάνεια με δυνατότητα κλίσης διευκολύνει την τοποθέτηση στο έδαφος, στον τοίχο ή στην οροφή. Μέγιστη ρύθμιση από το οριζόντιο επίπεδο: -90 έως +90° Συμπεριλαμβάνεται καλώδιο

Versions



Vaya Flood HP BCP417/418/419,
světlotmetové svítidlo

Vaya Flood HP

Λεπτομέρειες για το προϊόν

Πλαϊνή όψη



Πίσω όψη

