



# Vaya Flood HP — proste i niezawodne

## Vaya Flood HP

Vaya Flood HP to niezawodne i oszczędne białe/zmieniające barwę oświetlenie reflektorowe przeznaczone do dużych instalacji zewnętrznych. Poziomy natężenia oświetlenia uzyskiwane przez to kompaktowe urządzenie sprawiają, że idealnie nadaje się ono do takich zastosowań, jak kompleksowe oświetlenie ścian i podświetlanie światłem reflektorów — zarówno w wersjach statycznych, jak i dynamicznych. Zintegrowane zasilanie oraz sterownik DMX512 czynią produkt łatwy w użyciu ze sterownikami DMX firmy Philips lub innych producentów.

### Korzyści

- Przystępna cena: niski koszt początkowy
- Optymalna wydajność

### Cechy

- Wersje ze statycznym światłem białym — od 3000 do 5000 K
- Wersje ze statycznym światłem jednobarwnym — czerwone, zielone, niebieskie, bursztynowe
- Wersja z dynamicznym oświetleniem w zakresie RGB
- Wbudowana podstawka o regulowanym nachyleniu do montażu na powierzchniach
- Aluminiowa obudowa z kloszem ze szkła klasy IP66
- Niezawodność gwarantowana przez procedury kontroli jakości stosowane w firmie Philips

### Zastosowanie

- Oświetlenie architektoniczne i dekoracyjne

### Specyfikacje

## Vaya Flood HP

|                                              |                                                                                       |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typ</b>                                   | BCP417 (wersja lampy emitująca światło RGB)                                           |
|                                              | BCP418 (wersja lampy emitująca światło białe)                                         |
|                                              | BCP419 (wersja lampy emitująca światło czerwone, zielone, niebieskie lub bursztynowe) |
| <b>Źródło światła</b>                        | Wbudowany moduł LED                                                                   |
| <b>Moc</b>                                   | 110 W (lampa emitująca światło białe)                                                 |
|                                              | 120 W (lampa emitująca światło RGB)                                                   |
| <b>Kąt rozsyłu wiązki światła</b>            | 10 lub 20°                                                                            |
| <b>Strumień świetlny</b>                     | 9000 lm (lampa emitująca światło białe)                                               |
|                                              | 3300 lm (lampa emitująca światło RGB)                                                 |
| <b>Wydajność oprawy</b>                      | 50 lm/W                                                                               |
| <b>Skorelowana temperatura barwowa</b>       | 3000 lub 4000 K                                                                       |
| <b>Współczynnik oddawania barw</b>           | 80                                                                                    |
| <b>Utrzymanie mocy strumienia świetlnego</b> | 50 000 godzin przy Ta = 25°C (białe)                                                  |
|                                              | — L70F10                                                                              |

|                                   |                                                                                                                             |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Zakres temperatur pracy</b>    | Od -40°C do + 40°C                                                                                                          |
| <b>Sterownik</b>                  | Wbudowany (moduł LED z własnym statecznikiem)                                                                               |
| <b>Napięcie sieciowe</b>          | 220–240 V AC/50–60 Hz                                                                                                       |
| <b>Wejście układu sterującego</b> | Sterowanie przez protokół w wersjach RGB                                                                                    |
| <b>Optyka</b>                     | Wiązka wąska lub średnia                                                                                                    |
| <b>Materiał</b>                   | Korpus: aluminium                                                                                                           |
|                                   | Klosz: szkło                                                                                                                |
| <b>Kolor</b>                      | Szary                                                                                                                       |
| <b>Instalacja</b>                 | Wbudowana podstawa do montażu na powierzchni z regulowanym pochylem zapewnia łatwość instalacji na ziemi, ścianie i suficie |
|                                   | Maksymalna regulacja w poziomie: od -90 do +90°                                                                             |
|                                   | Kabel w komplecie                                                                                                           |

### Wersje



Vaya Flood HP BCP417/418/419, svétlometové svítidlo

### Więcej o produkcie



Widok z tyłu



