



# Vaya Flood HP – simplu și fiabil

## Vaya Flood HP

Vaya Flood HP este un reflector fiabil și rentabil cu lumină albă/de culoare variabilă, proiectat pentru instalații exterioare la scară mare. Datorită nivelurilor de lumină atinse, această instalație compactă este ideală pentru aplicații extinse de iluminat ambiental și inundarea în lumină a peretelui, atât în culori statice, cât și dinamice. Sistemul de comandă integrat pentru energia consumată și DMX512 face ca acest produs să fie ușor de folosit cu controlere Philips sau DMX de la alți producători.

### Beneficii

- Soluție accesibilă ca preț: cost inițial scăzut
- Performanță optimizată

### Caracteristici

- Variante alb static – 3.000 până la 5.000 K
- Variante monocolor static – roșu, verde, albastru, galben
- Variantă RGB dinamic
- Bază înclinabilă de montaj pe suprafețe integrată
- Carcasă din aluminiu cu capac din sticlă IP66
- Fiabilitate garantată de procesul Philips de asigurare a calității

### Cerere

- Iluminat arhitectural și peisagistic

### Specificații

<b>Tipul</b>	BCP417 (variante lampă RGB)
	BCP418 (variantă lampă albă)
	BCP419 (variantă lampă roșie, verde, albastră sau galben chihlimbar)
<b>Sursa de lumină</b>	Modul LED integral

<b>Putere</b>	110 W (lampă albă)
	120 W (lampă RGB)
<b>Unghi de distribuție luminoasă</b>	10 sau 20°

## Vaya Flood HP

<b>Flux luminos</b>	9.000 lm (lampă albă) 3.300 lm (lampă RGB)
<b>Randament luminos</b>	50 lm/W
<b>Temperatură de culoare corelată</b>	3.000 sau 4.000 K
<b>Indice de redare a culorii</b>	80
<b>Menținere flux luminos - L70F10</b>	50.000 de ore la Ta= 25 °C (alb)
<b>Interval temperatură de funcționare</b>	- 40 până la + 40 °C
<b>Balast</b>	Încorporat (modul LED cu balast propriu)

<b>Tensiunea rețelei</b>	220-240 V CA / 50-60 Hz
<b>Alimentare sistem de comenzi</b>	Sistem de comandă DMX pentru versiunile RGB
<b>Sistem optic</b>	Fascicul luminos îngust sau mediu
<b>Material</b>	Carcasă: aluminiu Capac optic: sticlă
<b>Culoarea</b>	Gri
<b>Montare</b>	Înclinare integrată, baza pentru montaj pe suprafețe asigură instalarea ușoară pe podea, perete sau tavan Reglaj maxim de la orizontală: -90 până la +90° Cablul inclus

## Versions



Vaya Flood HP BCP417/418/419,  
světlometové svítidlo

## Detalii produs



OPDP\_BCP411i\_0009-Detail  
photo

