



Vaya Flood HP – enkel och tillförlitlig

Vaya Flood HP

Vaya Flood HP är en pålitlig och kostnadseffektiv vit/färgväxlande strålkastare som är designad för storskaliga utomhusinstallationer. Ljusstyrning som uppnås av den här fasta armaturen gör den idealisk för att ge wall-washing-effekter eller för att användas som strålkastarbelysning – i både statiska och dynamiska färger. Inbyggd ström- och DMX512-styrenhet gör att produkten är enkel att använda med styrenheter från Philips eller annan fristående leverantör.

Fördelar

- Prisvärd lösning: låg initial kostnad
- Optimerad prestanda

Funktioner

- Statisk vit – 2 700 till 5 000 K
- Statiske enfärgade utföranden – rött, grönt, blått, bärnstensgult
- Dynamisk RGB-version
- Integrerad lutningsbar ytmonterad bas
- Aluminiumstomme med IP66-glas
- Philips kvalitetsprocess garanterar hållbarhet

Användning

- Arkitektonisk belysning och landskapsbelysning

specifikationer

Typ	BCP417 (utförande för RGB lampfärg)
	BCP418 (utförande för vit lampfärg)
	BCP419 (utförande för rött, grönt, blå eller orange lampfärg)
Ljuskälla	Integrerad LED-modul

Effekt	100 W (vit lampfärg)
	105 W (RGB lampfärg)
Spridningsvinkel	10 eller 20°
Ljusflöde	9 700 lm (vit lampfärg)
	3 500 lm (RGB lampfärg)

Vaya Flood HP

Ljusutbyte	50 lm/W
Korrelerad färgtemperatur	2 700, 3 000, 4 000 eller 5 000 K
Färgåtergivningsindex L70F10	80
Bibehållet ljusflöde – drift	50 000 timmar vid Ta= 25 °C (vit)
Temperaturintervall vid drift	–40 till +40 °C
Driftdon	Inbyggd (LED-enhet med inbyggt driftdon)
Nätspänning	220–240 V AC / 50–60 Hz

Styrsystem	DMX-styrenhet för RGB-versioner
Optik	Smal- eller medelstrålande
Material	Armaturhus: aluminium Optisk kupa: glas
Färg	Grå
Installation	Integrerad lutningsbar, ytmonterad bas ger enkel montering på marken, på väggar och i tak Maxjustering från vågrätt läge: –90 till +90° Kabel medföljer

Versions



Vaya Flood HP BCP417/418/419,
svétlometové svítidlo

Produktinformation



Sedd från sidan



Sedd bakifrån

