



Vaya Linear LP – Voutenbeleuchtung und Streiflichteffekte im Außenbereich

Vaya Linear LP

Philips Vaya Linear LP ist eine kosteneffiziente und zuverlässige lineare LED-Leuchte für Anstrahlungen mit weißem, einfarbigem oder dynamischem (RGB) Licht. Mit einer breitstrahlenden und einer elliptischen Optik ist Vaya Linear LP ideal für Vouten- und Nischenbeleuchtungen in Außenbereichen sowie in Innenbereichen geeignet. Ebenfalls lassen sich hervorragend Streiflichteffekte für kurze Anstrahlungshöhen erzeugen. Mit zwei Längen und einer Reihe von Farbtönen ist sie vielseitig einsetzbar. Eine Durchgangsverkabelung mit fertig konfektioniertem Kabelsystem ermöglicht zusätzlich eine schnelle und einfache Installation und problemfreie Verkabelung.

Vorteile

- Für viele Anwendungen mit engen Nischen und niedriger Aufbauhöhe
- Schnelle und einfache Montage
- Ermöglicht Streiflicht-, Washlight-Effekte oder Voutenbeleuchtung

Merkmale

- Weißlicht, verschiedene Farbtöne sowie RGB-Farbmischung
- Einfaches Kabelsystem für Durchgangsverkabelung
- Elliptischstrahlende (28°x84°) oder breitstrahlende (120°) Optik
- DMX512 Regelung (RGB-Version)
- IP66 - Perfekt auch für die Außenanwendung

Vaya Linear LP

Anwendung

- Voutenbeleuchtung
- Nischenbeleuchtung
- Kurze Streiflichteffekte

Spezifikationen

Typ	BCP421 (RGB-Version) BCP422 (Ausführung mit weißem Licht) BCP423 (Einfarbige Version - Rot, Blau, Grün oder Amber)
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Wattzahl	14 oder 28 W (RGB) 10 oder 20 W (4000 K)
Abstrahlungswinkel	28°x84° oder 120°
Lichtstrom	300 oder 600 lm (RGB) 600 oder 1.200 lm (4000 K)
Lichtausbeute	62 lm/W
Ähnlichste	2700, 3000, 4000 oder 5000 K
Farbtemperatur	Rot, Blau, Grün, Amber RGB
Farbwiedergabeindex	80 (für 4000 K)

Lichtstromstabilität – L70	50.000 Stunden bei 25 °C
Betriebstemperaturbereich	-40 bis 40 °C (-20°C - 40°C bei Start)
h	
Treiber	Integriert
Netzspannung	100-240 V AC / 50-60 Hz (Auto)
Regelsystem-Eingang	DMX-Regelung für die RGB Versionen
Optik	Elliptisch 28°x84° oder breitstrahlend 120°
Optische Abdeckung	Flachglas
Material	Gehäuse: stranggepresstes, eloxiertes Aluminium Abdeckung: Glas
Farbe	Grau eloxiert
Anschluss	Schnellsteckverbinder
Installation	Anbaumontage Schwenk- und neigbarer Bügel für Anbaumontage

Versions



Produktdetails

Daten- und Spannungsversorgung in einem Kabel



Anschlusskabel für Spannungsversorgung



Vaya Linear LP

Produktdetails

Direkte Verbindung der einzelnen
Leuchten bis max. 30cm



Direkte Verbindung von Leuchte zu
Leuchte



Zubehör

Ordercode 62671899



Ordercode 62672599



Ordercode 62673299



Ordercode 62674999



Ordercode 912400130180,
912400130181



Ordercode 39248499



