



Vaya Linear LP:
luminaria LED lineal
para iluminación
rasante, apta para
tensión de línea para
aplicaciones en
exteriores. Es
ultracompacta y permite
crear efectos de
iluminación con cambio
dinámico de color o
blanco puro

Vaya Linear LP

Vaya Linear LP es una luminaria lineal de exterior superdelgada para aplicaciones de iluminación a ras de bajo nivel, con ópticas de haz ancho de 120° o elíptico de 28° x 84°. El formato delgado es ideal para aplicaciones en espacios reducidos con poco desnivel o una altura de instalación permitida. La resistente Vaya Linear LP ofrece una variedad de

Vaya Linear LP

opciones de CCT blanco y color con alternativas de control de encendido/apagado estático o dinámico a través del estándar DMX-512. El diseño discreto con alimentación de energía integrada y conectores resistentes al agua hace que el cableado sea sencillo, rápido y fiable.

Beneficios

- Adecuada para aplicaciones en espacios reducidos (interior y exterior)
- Instalación rápida y fácil
- Permite aplicaciones de iluminación rasante de bajo nivel o de bovedillas exteriores

Características

- Luminaria de iluminación LED confiable y rentable
- Cuerpo delgado y conectores de exterior con protección IP66
- Disponible con haces de 28 x 84° o 120°
- Control DMX512 (versión RGB)

Aplicaciones

- Iluminación de bovedillas exteriores
- Iluminación rasante de bajo nivel

Especificaciones

Tipo	BCP421 (versión RGB)
	BCP422 (versión luz blanca)
	BCP423 (versión luz monocolor)
Fuente de luz	Módulo LED integrado
Potencia	14 o 28 W (RGB)
	10 o 20 W (3000 K y 4000 K)
Ángulo del haz	28 x 84 o 120°
Flujo luminoso	300 o 600 lm (RGB)
	600 o 1200 lm (3000 K y 4000 K)
Eficacia de la luminaria	62 lm/W
Temperatura de color correlacionada (CCT)	2700, 3000, 4000 o 5000 K
	Rojo, verde, azul, ámbar, RGB
Índice de reproducción de color	80 (para 4000 K)
Mantenimiento de producción del flujo luminoso: L70	60.000 horas a 25 °C

Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 a +40 °C
Controlador	Integrado
Tensión de red	100-240 VCA/50-60 Hz
Entrada del sistema de control	Control DMX para las versiones RGB
Óptica	Haz elíptico o ancho
Cubierta óptica	Vidrio, plano
Material	Cuerpo: aluminio extruido, acabado anodizado
	Cubierta: vidrio templado transparente
Color	Gris, anodizado
Conexión	Conector con fijación a presión
Instalación	Montaje en superficie
	Soporte para montaje en superficie de posición ajustable y con inclinación

Versions

Vaya Linear LP BCP421/422/423
floodlight, 1.2 m, elliptical beam



Vaya Linear LP

Accesorios

Jumper cable for white version, 1,5 m

Ordercode 912400130046

