



# Vaya Linear LP: iluminación de cornisas y rasante para bajo nivel para exteriores

## Vaya Linear LP

Philips Vaya Linear LP White & Mono es una luminaria con iluminación mediante LED rentable y fiable diseñada para obtener efectos de iluminación estática blanca o monocolor. Vaya Linear LP ofrece una variedad de haces anchos o elípticos y es ideal para aplicaciones de iluminación de cornisas y rasantes de bajo nivel. Este producto está disponible en dos longitudes distintas y una amplia gama de temperaturas de color y, por consiguiente, resulta altamente versátil y fácil de usar. Los conectores de entrada y salida garantizan una instalación rápida, fácil y fiable.

### Beneficios

- Adecuado para aplicaciones con espacio limitado y bajo perfil (interiores y exteriores)
- Instalación rápida y sencilla
- Permite realizar aplicaciones de iluminación rasante de bajo nivel o de iluminación de cornisas en el exterior

### Características

- Luminaria de iluminación mediante LED rentable y fiable
- Elegante carcasa y conectores con calificación IP-66 para exteriores
- Disponible con haces de 28 x 84° o 120°
- Control DMX512 (versión RGB)

### Aplicaciones

- Iluminación de cornisas para exterior
- Rasante para bajo nivel

# Vaya Linear LP

## Especificaciones

<b>Tipo</b>	BCP421 (Versión RGB) BCP422 (versión de luz blanca)	<b>Intervalo de temperaturas de servicio</b>	-40 a +40 °C
<b>Lámpara</b>	Módulo LED integrado	<b>Controlador</b>	Integrado
<b>Potencia</b>	14 o 28 W (RGB) 10 o 20 W (4000 K)	<b>Tensión de red</b>	100 - 240 V c.a., 50 - 60 Hz
<b>Ángulo del haz</b>	28 x 84 o 120°	<b>Entrada del sistema de control</b>	Control DMX para las versiones RGB
<b>Flujo luminoso</b>	300 o 600 lm (RGB) 600 o 1200 lm (4000 K)	<b>Óptica</b>	Haz ancho o elíptico
<b>Eficacia de la luminaria</b>	62 lm/W	<b>Cubierta óptica</b>	Vidrio plano
<b>Temperatura de color correlacionada</b>	2700, 3000, 4000 o 5000 K RGB	<b>Material</b>	Carcasa: Aluminio extruido, acabado anodizado Cubierta: cristal
<b>Índice de reproducción del color</b>	80 (para 4000 K)	<b>Color</b>	Gris, anodizado
<b>Mantenimiento de flujo lumínico: L70</b>	50.000 horas a 25 °C	<b>Conexión</b>	Conector push-in
		<b>Instalación</b>	Montaje en superficie Ubicación ajustable y brazo de montaje en superficie de inclinación ajustable

## Versions



## Detalles del producto



# Vaya Linear LP

## Detalles del producto



## Accesorios



Ordercode 62671899



Ordercode 912400130045,  
912400130048, 912400130049



Ordercode 62672599



Ordercode 62673299



Ordercode 912400130180,  
912400130181



Ordercode 39248499

