



Vaya Linear LP - Apparecchio per illuminazione LED radente lineare ultracompatto da esterni per effetti di illuminazione dinamici con colori variabili o luce bianca brillante

Vaya Linear LP

Vaya Linear LP è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni eccezionalmente sottile per applicazioni di illuminazione radente su pareti di basso livello, con fascio ampio da 120° o ottiche ellittiche 28° x 84°. Il suo fattore di forma sottile è ottimale per applicazioni in spazi ridotti con distanza o altezza di installazione limitata. La robusta serie Vaya Linear LP offre una gamma di opzioni CCT per luce bianca e a colori con possibilità di comando on/off statico o dinamico tramite DMX-512 standard. Il design discreto con alimentatore integrato e i connettori a tenuta stagna consentono un cablaggio semplice, veloce e affidabile. Per ulteriori informazioni, visita il sito [~LT~a href="http://www.colorkinetics.com/vaya/"~GT~](http://www.colorkinetics.com/vaya/)

Vaya Linear LP

Vantaggi

- Adatto alle applicazioni in spazi ristretti e con basso profilo (interni ed esterni)
- Rapidità e facilità di installazione
- Applicazioni di illuminazione radente a basso profilo o illuminazione per nicchie in esterni

Caratteristiche

- Apparecchio per illuminazione LED affidabile e conveniente
- Corpo sottile per esterni con classificazione IP66 e connettori
- Disponibile con fascio da 28 x 84° o 120°
- Controllo DMX512 (versione RGB)

Applicazione

- Illuminazione per nicchie in esterni

Specifiche

| | |
|---|--|
| Tipo | BCP421 (versione RGB dinamica) BCP422 (versione luce bianca statica) BCP423 (versione monocromatica statica) |
| Sorgente luminosa | Modulo LED integrato |
| Potenza | 14 o 28 W (RGB; secondo lunghezza 0,6 o 1,2 m) 10 o 20 W (4000 K; secondo lunghezza 0,6 o 1,2 m) |
| Angolo del fascio | 28° x 84° o 120° |
| Flusso luminoso | 300 o 600 lm (RGB) 600 o 1200 lm (4000 K) |
| Efficacia apparecchio | 62 lm/W |
| Temperatura del colore correlata | 2700, 3000, 4000 o 5000 K Rosso, verde, blu, ambr, RGB |
| Indice di resa dei colori | 80 (per 4000 K) |
| Mantenimento flusso luminoso - L70 | 50.000 ore a 25 °C |

| | |
|--------------------------------------|--|
| Temperatura operativa | Da -40 a +40 °C |
| Driver | Integrato |
| Tensione di alimentazione | 100-240 V CA / 50-60 Hz |
| Ingresso sistema di controllo | Controllo DMX solo per le versioni RGB |
| Ottica | Fascio ellittico o largo |
| Copertura ottica | Vetro piano |
| Materiale | Corpo: alluminio estruso, finitura anodizzata Copertura: vetro |
| Colore | Alluminio anodizzato |
| Collegamento | Connettore rapido |
| Installazione | Montaggio su superficie Staffa di montaggio su superficie riposizionabile e inclinabile |

Versions



Vaya Linear LP

Dati del prodotto



Accessori



Ordercode 62671899



Ordercode 62672599



Ordercode 62673299



Ordercode 62674999

Vaya Linear LP

Accessori

Ordercode 912400130180,
912400130181

