



Vaya Linear MP – proyector LED lineal fiable y rentable

Vaya Linear MP

Vaya Linear MP es un proyector LED rentable y fiable diseñado para ofrecer efectos de iluminación rasante en color fijo o dinámica. Vaya Linear MP ofrece una variedad de haces anchos y elípticos y resulta ideal para aplicaciones de iluminación rasante y bañado de paredes. La alimentación integrada, y los conectores estándar que incluyen la entrada de datos y alimentación hacen que la instalación resulte rápida, sencilla y fiable.

Beneficios

- Solución económica
- Adecuada para entornos exteriores severos que requieren una potencia lumínica relativamente elevada
- Instalación rápida y sencilla

Características

- Conectores y carcasa con un índice IP66
- Alto flujo luminoso
- Disponible con haces de 10 x 50 o 50°
- Alimentación entre 100-277 V, y 50/60 Hz
- Control DMX512 (versión RGB)
- Conectores especiales para una instalación rápida, sencilla y segura

Aplicaciones

- Iluminación rasante de monumentos, puentes, tiendas, hoteles

Especificaciones

Vaya Linear MP

Tipo	BCP424 (Versión RGB) BCP425 (versión de luz blanca) BCP426 (versión de luz monocroma)
Fuente de luz	Módulo LED integrado
Potencia	18-60 W
Ángulo del haz	10 x 50 y 50°
Flujo luminoso	450-1.800 lm (RGB) 840-3.360 lm (luz blanca)
Eficacia de luminaria	50 lm/W
Temperatura de color correlacionada	3.000 o 4.000 K RGB
Índice de reproducción del color	80
Mantenimiento de flujo luminoso: L70	50.000 horas a 25 °C
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 a + 40 °C

Driver	Integrado
Tensión de red	100-277 V/50-60 Hz
Entrada del sistema de control	Control DMX para las versiones RGB
Óptica	Haz ancho o asimétrico
Cierre óptico	Cristal, transparente
Material	Carcasa: aluminio extruido Cubierta: vidrio, templado
Color	Gris, RAL7043
Conexión	Conectores de entrada y salida de alimentación en serie
Instalación	Montaje en superficie Ubicación ajustable y brazo de montaje en superficie de inclinación ajustable
Observaciones	Los cables guía y los cables de arranque deberán pedirse por separado

Versions



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 0,3 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m

