



Vaya Linear MP - Apparecchio per illuminazione a LED lineare affidabile e conveniente

Vaya Linear MP

Vaya Linear MP è un apparecchio per illuminazione a LED affidabile e conveniente progettato per effetti di illuminazione fissi o a colori dinamici. Con una scelta di fasci larghi o ellittici, Vaya Linear MP è ideale per le applicazioni di illuminazione wall-washing e radente. Alimentazione integrata e connettori alimentazione e dati unificati rendono l'installazione rapida, semplice e affidabile.

Vantaggi

- Soluzione economica
- Adatto ad ambienti esterni impegnativi che richiedono un'emissione luminosa relativamente alta
- Rapidità e facilità di installazione

Caratteristiche

- Corpo e connettori con classificazione IP66
- Emissione luminosa relativamente elevata
- Disponibile con fascio da 10 x 50 o 50°
- Autoranging 100-277 V, 50/60 Hz
- Controllo DMX512 (versione RGB)
- Connettori dedicati per installazione rapida, semplice e sicura

Vaya Linear MP

Applicazione

• Illuminazione radente di monumenti, ponti, punti vendita, hotel

Specifiche

Tipo	BCP424 (versione RGB) BCP425 (versione luce bianca) BCP426 (versione luce monocolor)
Sorgente luminosa	Modulo LED integrato
Potenza	18-60 W
Angolo del fascio	10 x 50 e 50°
Flusso luminoso	450-1800 lm (RGB) 840-3360 lm (luce bianca)
Efficacia apparecchio	50 lm/W
Temperatura del colore correlata	3.000 o 4.000 K RGB
Indice di resa dei colori	80
Mantenimento flusso luminoso - L70	50.000 ore a 25°C

Temperatura operativa	Da -40 a +40°C
Driver	Integrata
Tensione di rete	100-277 V / 50-60 Hz
Ingresso sistema di controllo	Controllo DMX per le versioni RGB
Ottica	Fascio asimmetrico o largo
Copertura ottica	Vetro, trasparente
Materiale	Corpo: alluminio estruso Copertura: vetro, temprato
Colore	Grigio, RAL7043
Connessione	Connettori di ingresso e uscita per interconnessione a catena
Installazione	Montaggio su superficie Staffa di montaggio su superficie riposizionabile e inclinabile
Note	Cavi principali e cavi di connessione da ordinare separatamente

Versions



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 0,3 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m

