



Vaya Linear MP – pålitelig, kostnadseffektiv lineær armatur for LED-belysning

Vaya Linear MP

Vaya Linear MP er en pålitelig og kostnadseffektiv armatur for LED-belysning utformet for faste eller dynamiske og fargerike lyseffekter. Vaya Linear MP fås både med bredstrålet og eliptisk optikk og er ideell for vegg-belysning og grazing. Integrert strømtilførsel og kombinerte strøm- og datakontakter gjør monteringen rask, enkel og pålitelig.

Fordeler

- Økonomisk løsning
- Egnet for krevende utendørs miljøer hvor det er påkrevd med relativt høy lyseffekt
- Rask og enkel montering

Funksjoner

- IP66-klassifisert innfatning og kontakter
- Relativ høy lyseffekt
- Tilgjengelig med 10 x 50 eller 50° stråler
- Inngang med autoveksling 100-277 V / 50-60 Hz
- DMX512-kontroll (RGB-versjon)
- Dedikerte kontakter for rask, enkel og sikker montering

Søknad

- Streifbelysning på monumenter, broer, butikker, hoteller

Vaya Linear MP

spesifikasjoner

Produktnavn	BCP424 (RGB-versjon)
	BCP425 (versjon med hvitt lys)
	BCP426 (versjon med énsfarget lys)
Lyskilde	Innebygd LED-modul
Effekt	18-60 W
Spredningsvinkel	10 x 50 og 50°
Lysytelse	450-1 800 lm (RGB)
	840-3 360 lm (hvitt lys)
Lyseffekt	50 lm/W
Fargetemperatur	3 000 eller 4 000 K
	RGB
Fargegjengivelse	80
Vedlikehold av	50 000 timer ved 25 °C
lumeneffekt – L70	

Driftstemperatur	-40 til +40 °C
Driver	Integrert
Nettspenning	100-277 V / 50-60 Hz
Kontrollsysteminput	DMX-kontroll for RGB-versjoner
Optikk	Asymmetrisk eller bredstrålet
Glass	Glass, gjennomsiktig
Materialer	Hus: ekstrudert aluminium
	Deksel: glass, herdet
Farge	Grå, RAL7043
Tilkobling	Strømtilførsel og utgangskontakter i sammenhengende kjede ("daisy chain")
Montering	Overflatemontering
	Vippebrakett for overflatemontering med justerbar plassering
Merknader	Lederkabler og forbindelsesledninger bør bestilles hver for seg

Versions



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 0,3 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m

