



Vaya Linear MP – solidna i opłacalna oprawa liniowa LED

Vaya Linear MP

Vaya Linear MP to solidna i opłacalna oprawa liniowa LED zaprojektowana do jednobarwnych jak również barwnych dynamicznych efektów świetlnych. Oferuje szerokie lub eliptyczne kształty wiązki świetlnej. Vaya Linear MP to idealne rozwiązanie do oświetlenia ścian z oddali jak i z bliska. Zintegrowane zasilanie i ujednolicone złączki zasilające i sterujące ułatwiają znacząco instalację, czyniąc ją prostą i niezawodną.

Korzyści

- Ekonomiczne rozwiązanie
- Dostosowana do trudnych warunków panujących na zewnątrz
- Szybka i prosta instalacja

Cechy

- IP66 dla korpusu i złączek
- Wysoki strumień świetlny
- Dostępne rozbieżności użyteczne 10 x 50 or 50°
- Automatyczne dostosowanie się do zasilania w zakresie 100-277 V, 50/60 Hz
- Sterowanie poprzez DMX512 (wersje RGB)
- Dedykowane złączki do szybkiego, prostego i niezawodnego podłączenia

Zastosowanie

- Oświetlenie z bliska pomników, mostów, sklepów, hoteli

Specyfikacje

Vaya Linear MP

Typ	BCP424 (wersja RGB)
	BCP425 (białe światło)
	BCP426 (jednokolorowe światło)
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Moc	18-60 W
Rozbieżność użyteczna	10 x 50 i 50°
Strumień świetlny	450-1800 lm (RGB)
oprawy	840-3360 lm (białe światło)
Skuteczność świetlna	50 lm/W
oprawy	
Temperatura barwowa	3000 lub 4000 K
	RGB
Wskaźnik oddawania barw	80
Utrzymanie strumienia świetlnego - L70	50 000 godzin dla 25°C

Zakres temperatur pracy	-40 do +40 °C
Zasilacz	Zintegrowany
Napięcie	100-277 V / 50, 60 Hz
Wejście sterowania	Sterowanie DMX dla wersji RGB
Optyka	Asymetryczna lub szeroka
Klosz	Przezroczyste szkło
Materiał	Korpus: wytłoczone aluminium
	Klosz: hartowane szkło
Kolor	Szary, RAL7043
Podłączenie	Połączenie oprawa - oprawa
Instalacja	Montaż na powierzchni
	Uchwyty montowane do powierzchni pozwalające na ustawienie wycelowania
Uwagi	Przewód zasilający (sieć - oprawa) i łączeniowy (oprawa - oprawa) zamawiane oddzielnie

Wersje



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svētlomet, 0,3 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svētlomet, 1,2 m

