



Vaya Linear MP – equipamento linear LED fiável e económico

Vaya Linear MP

O Vaya Linear MP é um equipamento de iluminação LED fiável e económico concebido para efeitos de iluminação coloridos fixos ou dinâmicos. Oferecendo uma variada escolha de feixes elípticos ou largos, o Vaya Linear MP é ideal para varrimento de paredes e para aplicações de iluminação rasante. A alimentação unificada e a alimentação integrada e os conectores de dados tornam a instalação rápida, fácil e fidedigna.

Benefícios

- Solução económica
- Ideal para ambientes exteriores adversos que requeiram uma emissão de luz relativamente elevada
- Instalação rápida e fácil

Características

- Conectores e compartimento com classificação IP66
- Emissão de luz relativamente elevada
- Disponível com feixes de 10 x 50 ou 50°
- Intervalo automático de 100–277 V, entrada de 50/60 Hz
- Controlo DMX512 (versão RGB)
- Conectores dedicados para uma instalação rápida, fácil e segura

Aplicação

- Iluminação rasante de monumentos, pontes, lojas, hotéis

Vaya Linear MP

Especificações

Tipo	BCP424 (versão RGB) BCP425 (versão de luz branca) BCP426 (versão de luz monocromática)
Fonte de luz	Módulo LED incorporado
Potência	18-60 W
Ângulo do feixe	10 x 50 e 50º
Fluxo luminoso	450-1800 lm (RGB) 840-3360 lm (luz branca)
Eficiência da luminária	50 lm/W
Temperatura de cor correlacionada	3000 ou 4000 K RGB
Índice de composição de cores	80
Manutenção da emissão de lúmens – L70	50.000 horas a 25°C
Intervalo da temperatura de funcionamento	-40 a +40°C

Controlador	Integrado
Tensão de rede	100-277 V/50-60 Hz
Entrada do sistema de controlo	Controlo DMX para versões RGB
Óptica	Feixe largo ou assimétrico
Tampa da ótica	Vidro, transparente
Material	Invólucro: alumínio extrudido Tampa: vidro, temperado
Cor	Cinzento, RAL7043
Ligação	Conectores de entrada e saída de potência daisy-chain
Instalação	Montagem em superfície Localização ajustável e suporte de montagem em superfície com inclinação
Observações	Os cabos guia e os cabos de ligação directa devem ser encomendados separadamente

Versions



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 0,3 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m

