



Vaya Linear MP – tillförlitlig och kostnadseffektiv linjär LED-armatur

Vaya Linear MP

Vaya Linear MP är en tillförlitlig och kostnadseffektiv armatur med LED-belysning som har utformats för statiska eller dynamiska färgbelysningseffekter. Vaya Linear MP kan fås med breda eller elliptiska ljusstrålar, vilket gör den perfekt för väggbelysning och effektbelysning. Integrerad ström och kombinerade kontakter för ström och data gör den snabb, enkel och pålitlig att installera.

Fördelar

- Ekonomisk lösning
- Passar för tuffa utomhusmiljöer där det krävs ett relativt högt ljusflöde
- Snabb och enkel installation

Funktioner

- IP66-klassade armaturhus och kontakter
- Relativt högt ljusflöde
- Finns med strålar på 10×50 eller 50°
- Nätspänning in med automatiskt intervall 100–277 V, 50–60 Hz
- DMX512-styrenhet (RGB-version)
- Specialkontakter för snabb, enkel och säker installation

Användning

- Effektbelysning av monument, broar, butiker och hotell

specifikationer

Vaya Linear MP

Armatyr	BCP424 (för RGB)
	BCP425 (utförande för vitt ljus)
	BCP426 (utförande med en ljusfärg)
Ljuskälla	Inbyggd LED-modul
Effekt	18–60 W
Spridningsvinkel	10 × 50 och 50°
Ljusflöde	450–1 800 lm (RGB)
	840–3 360 lm (vitt ljus)
Ljusutbyte	50 lm/W
Korrelerad	3 000 K eller 4 000 K
färgtemperatur	RGB
Färgåtergivningindex	80
Bibehållet ljusflöde – L70	50 000 timmar vid 25 °C

Temperaturintervall vid drift –40 till +40 °C	
Driftdon	Inbyggt
Nätspänning	100–277 V/50–60 Hz
Styrssystem	DMX-styrenhet för RGB-versioner
Optik	Asymmetrisk eller bred ljusspridning
Glas	Glas, transparent
Material	Armatyrhus: strängsprutat aluminium
	Skyddsglas/kupa: härdat glas
Färg	Grå, RAL7043
Anslutning	Seriekopplingsbara kontakter för ingående och utgående ström
Installation	Utanpåliggande montage
	Flyttbart och vinklignsbart monteringsfäste
Notera	Ledarkablar och kablar för elkoppling beställs separat

Versions



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 0,3 m



Vaya Linear MP BCP424/425/426,
svétlomet, 1,2 m

