



ColorBurst Compact Powercore – Kompaktní bodová LED svítidla pro architektonickou a terénní montáž s inteligentním barevným světlem

ColorBurst Compact Powercore

ColorBurst Compact Powercore je vysoce výkonné LED svítidlo vhodné pro exteriéry navržené pro zvýrazňující osvětlení a osvětlení ploch. Svítidlo poskytuje sytě barevný světelný tok až 498 lumenů a je vhodné pro řadu použití v osvětlení směrem vzhůru, světlometovém a dekorativním osvětlení. Další informace najdete na adrese www.colorkinetics.com/ls/rgb/colorburstcompactpc/.

Výhody

- Sytě barevný světelný tok
- Všestranné polohování světla
- Kompatibilní se špičkovými ovládacími prvky

ColorBurst Compact Powercore

Vlastnosti

- Výkon: kompaktní svítidla se světelným tokem až 498 lumenů
- Rozptylné čočky 14°, 23°, 41° a asymetrická čočka 10° x 41° vyzařují paprsek s měkkým okrajem
- výchozí vyzařovací úhel 8° nabízí prodloužený dosah světla
- Zcela sklopné v rozsahu 180°
- architektonická svítidla se pro přesné zaměření mohou otáčet v plném rozsahu 360°
- Integrovaná technologie Powercore
- Možnost použití s celou řadou ovladačů Philips i s ovladači DMX jiných výrobců

Aplikace

- Osvětlení směrem vzhůru
- Osvětlení pomocí světlometů
- Dekorativní osvětlení

Specifikace

Typ	BCP462
Světelný zdroj	Vestavěný LED modul
Příkon (maximální při plném výkonu)	17,5 W
Vyzařovací úhel	8° (základní optika), 14, 23 nebo 41° (rozptylné čočky), 10 x 41° (asymetrické rozptylné čočky)
Světelný tok	498 lm (8°), 429 lm (14°), 418 lm (23°), 405 lm (41°) nebo 432 lm (10 x 41°)
Měrný výkon svítidla	24,4 lm/W (8°), 21 lm/W (14°), 20,5 lm/W (23°), 19,9 lm/W (41°) nebo 21,3 lm/W (10 x 41°)
Rozsah provozní teploty	-40 až +50 °C

Předřadník	Integrovaný
Napájení / datové spojení	Data Enabler Pro; integrovaná data a napájení pro inteligentní LED svítidla využívající technologii Powercore
Napájecí napětí	100–240 V~, 50–60 Hz
Regulace	Digitální prostřednictvím zařízení Data Enabler Pro
Materiál	Tělo: hliník litý pod tlakem Čočka: tvrzené sklo
Barva	Černá, šedá nebo bílá, úprava práškovým lakováním
Připojení	Společný napájecí/datový kabel se čtyřmi volnými vodiči
Montáž	přisazené osvětlení
Příslušenství	Ozdobný kroužek, 45° ochrana proti oslnění, ochrana proti oslnění v plné výšce, voštinová mřížková clona, rozptylné čočky

Versions



RGB bodové svítidlo ColorBurst Compact Powercore BCP462, architektonická verze.



RGB bodové svítidlo ColorBurst Compact Powercore BCP462, verze pro terénní montáž.

ColorBurst Compact Powercore

Detaily o výrobku



OPDP_BCP462i_0020-Detail
photo

