



# ColorBurst Compact Powercore – Μικρά σποτ LED για αρχιτεκτονικό φωτισμό και φωτισμό τοπίου με έξυπνο έγχρωμο φως

## ColorBurst Compact Powercore

Το ColorBurst Compact Powercore είναι ένα υψηλής απόδοσης φωτιστικό LED εξωτερικών χώρων σχεδιασμένο για να προσφέρει φωτισμό ανάδειξης και τοποθεσιών. Το φωτιστικό παρέχει πλήρη απόδοση έγχρωμου φωτισμού έως και 498 lumen υποστηρίζοντας μια σειρά εφαρμογών φωτισμού προς τα επάνω, φωτισμού διάχυσης και διακοσμητικού φωτισμού.

### Οφέλη

- Φωτισμός πλήρους χρωματικής απόδοσης
- Ευέλικτη τοποθέτηση φωτισμού
- Συμβατό με τα κορυφαία συστήματα ελέγχου στον κλάδο

# ColorBurst Compact Powercore

## Χαρακτηριστικά

- Απόδοση φωτισμού: μικρά φωτιστικά έως 498 lumen
- Οι φακοί διάχυσης 14°, 23°, 41° και ο ασύμμετρος φακός διάχυσης 10° x 41° προβάλλουν μια δέσμη απαλών άκρων
- η αρχική γωνία δέσμης 8° παρέχει εκτεταμένη προβολή φωτισμού.
- Δυνατότητα πλήρους κλίσης 180°
- Τα φωτιστικά αρχιτεκτονικού φωτισμού μπορούν επίσης να πραγματοποιήσουν πλήρη περιστροφή 360° για ακριβή στόχευση
- Ενσωματωμένη τεχνολογία Powercore
- Λειτουργεί με ολόκληρη τη σειρά χειριστηρίων Color Kinetics, καθώς και με χειριστήρια DMX τρίτων κατασκευαστών

## Εφαρμογή

- Φωτισμός προς τα επάνω
- Φωτισμός διάχυσης
- Διακοσμητικός φωτισμός

## Χαρακτηριστικά

Τύπος	BCP462
Φωτεινή πηγή	Ενσωματωμένη μονάδα LED
Ισχύς (μέγιστη σε πλήρη φωτεινή ισχύ)	20 W
Γωνία δέσμης	8° (κύριο οπτικό σύστημα), 14, 23 ή 41° (φακοί διάχυσης), 10 x 41° (ασύμμετρος φακός διάχυσης)
Φωτεινή ροή	496 lm (8°), 571 lm (14°), 418 lm (23°), 405 lm (41°) ή 432 lm (10 x 41°)
Απόδοση φωτιστικού	24,6 lm/W (8°), 21,7 lm/W (14°), 21,2 lm/W (23°), 20,9 lm/W (41°) ή 22,2 lm/W (10 x 41°)
Εύρος θερμοκρασιών λειτουργίας	-20 έως +50°C
Διάταξη οδήγησης	Ενσωματωμένη
Τροφοδοσία ρεύματος/δεδομένων	Data enabler Pro, ενοποιημένα δεδομένα και τροφοδοσία για έξι φωτιστικά LED με Powercore

Τάση δικτύου	100 – 240 V AC / 50–60 Hz
Ρύθμιση έντασης φωτισμού	Ψηφιακή μέσω Data enabler Pro
Υλικό	Περιβλήμα: χυτό αλουμίνιο Φακός: σκληρυμένος
Χρώμα	Γκρι φινίρισμα με βαφή πούδρας
Σύνδεση	Ενιαίο καλώδιο τροφοδοσίας/δεδομένων με τέσσερις αγωγούς με ελεύθερα άκρα
Εγκατάσταση	Τοποθέτηση σε επιφάνεια
Εξαρτήματα	Διακοσμητικός δακτύλιος, αντιθαμβωτικό κάλυμμα 45°, πλήρες αντιθαμβωτικό κάλυμμα, κυμελοειδείς περσίδες, φακοί διάχυσης δέσμης

## Versions



RGB bodové svítidlo ColorBurst Compact Powercore BCP462, architektonická verze.

## ColorBurst Compact Powercore

### Λεπτομέρειες για το προϊόν



OPDP\_BCP462i\_0020-Detail  
photo

