



ColorBurst Compact Powercore – högeffektiv, utomhusklassad RGB- spotlight för accent- och platsbelysning

ColorBurst Compact Powercore

ColorBurst Compact Powercore är en högeffektiv, utomhusklassad LED-armatur som utformats för accent- och platsbelysning. Armaturerna Architectural och Landscape (i standard- och kompaktutförande) ger ett fullfärgsljusflöde för dynamisk uppåtriktad belysning, fasadbelysning och dekorativ belysning. Den inbyggda Powercore-tekniken ger snabb, effektiv och exakt uteffekt till armaturen direkt från nätspänningen, vilket innebär att det inte behövs någon extern strömkälla. Standardkablarna förenklar installationen betydligt och sänker de totala kostnaderna för systemet.

Fördelar

- Fullfärgsljusflöde
- Flexibel riktning av ljuset
- Kompatibel med marknadsledande styrsystem

ColorBurst Compact Powercore

Funktioner

- Ljusflöde: standardformat med upp till 647 lumen; kompakta armaturer med upp till 498 lumen
- Spridningslinser på 14°, 23° eller 41° samt asymmetriska 10° × 41° ger en mjuk ljusfördelning, medan 8° spridningsvinkel ger längre räckvidd
- Kan vinklas 180°; arkitektoniska armaturer kan också roteras 360°, vilket gör att du kan hitta precis rätt riktning
- Inbyggd Powercore-teknik
- Fungerar med alla Philips styrenheter samt DMX-styrenheter från andra leverantörer

Användning

- Uppåtriktad belysning
- Fasadbelysning
- Dekorativ belysning

specifikationer

Armatur	BCP462
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt (max. vid fullt flöde)	20 W
Spridningsvinkel	8° (primäroptik), 14, 23 eller 41° (spridningslins), 10 × 41° (asymmetrisk spridningslins)
Ljusflöde	496 lm (8°), 571 lm (14°), 418 lm (23°), 405 lm (41°) eller 432 lm (10 × 41°)
Ljusutbyte	24,6 lm/W (8°), 21,7 lm/W (14°), 21,2 lm/W (23°), 20,9 lm/W (41°) eller 22,2 lm/W (10 × 41°)
Temperaturintervall vid drift	–20 till +50 °C
Driver	Inbyggd

Effekt/dataförsörjning	Dataenhet PRO: integrerad data- och strömanslutning för intelligenta LED-armaturer med Powercore
Nätspänning	100–240 V AC/50–60 Hz
Ljusreglering	Digitalt via dataenhet Pro
Material	Armaturhus: pressgjuten aluminium Lins: härdat
Färg	Grått pulverlackerat
Anslutning	Kombinerad ström-/datakabel med fyra /// anslutningstrådar///
Installation	Utanpåliggande montage
Tillbehör	Trimring, 45° avbländare, hög avbländare, bländskydd i bivaxglas, ljusfördelningslinser

Versions



RGB bodové svítidlo ColorBurst Compact Powercore BCP462, verze pro terénní montáž.



RGB bodové svítidlo ColorBurst Compact Powercore BCP462, architektonická verze.

ColorBurst Compact Powercore

Produktinformation



OPDP_BCP462i_0020-Detail
photo

