



eW Burst Compact Powercore on korkeatuottoinen, ulkotiloihin sopiva valkoinen kohdevalaisin korostus- ja paikkavalaisukseen

eW Burst Compact Powercore

eW Burst Compact Powercore on tehokas ulkotiloihin sopiva LED-valaisin, joka on suunniteltu korostus- ja kohdevalaisukseen. Vakiomalliset ja pienikokoisemmat Architectural- ja Landscape-versiot tuottavat korkealaatuista valkoista valoa lämpimissä tai neutraaleissa värilämpötiloissa. Lisäksi on saatavana neljää kiinteää väriä, joilla voidaan täydentää ylösvalaistusta, valonheitinvalaistusta ja koristevalaistusta. Integroidun Powercore-tekniikan ansiosta tämä ratkaisu tarjoaa nopeaa, tehokasta ja tarkkaa tehon tuottoa valaisimeen suoraan verkkojännitteestä; ulkoisia virtalähteitä ei tarvita. Vakiojohdotus helpottaa asennusta huomattavasti ja auttaa vähentämään järjestelmän kokonaiskustannuksia.

Hyödyt

- Laadukas valkoinen valo ja kiinteävärinen valo
- Monipuolinen valon sijoitus
- Kustannustehokas, helppo asentaa sekä pitkä käyttöikä

Ominaisuudet

- Valittavana neutraali (4000 K) ja lämmin (2700 K) valkoinen valo ja pyynnöstä neljä kiinteää väriä (punainen, vihreä, sininen ja keltainen)
- 14°:n, 23°:n, 41°:n ja epäsymmetriset 10° x 41° -levitinlinssit heijastavat pehmeäreunaisen keilan, natiivi 8°:n valokeilan kulma takaa suuremman valon heijastuksen.
- Kallistus täydet 180°. Architectural-valaisimia voidaan kallistaa täydet 360° tarkan suuntauksen takaamiseksi.
- Helppo himmennystoiminto useisiin ELV-himmentimiin
- Integroitu Powercore-tekniikka

Käyttökohteet

- Uplighting
- Valonheitinratkaisut
- Elävöittävä valaistus

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCP463
Valonlähde	LED-moduuli, ei vaihdettavissa Saatavilla valkoinen (2 700 tai 4 000 K) sekä neljä kiinteää väri vaihtoehtoa (punainen, sininen, vihreä, keltainen)
Teho	20 W maks., täydellä voimakkuudella
Valokeilan kulma	8°:n ensisijainen optiikka 14, 23 tai 41 asteen levitinlinssit 10 x 41°:n epäsymmetrinen levitinlinssi
Valovirta	624 lm (8°), 543 lm (14°), 540 lm (23°), 520 lm (41°), 557 lm (10 x 41°) – 2700 K 812 lm (8°), 685 lm (14°), 674 lm (23°), 646 lm (41°), 695 lm (10 x 41°) – 4000 K
Vastaava värilämpötila	2700 K, lämmin valkoinen 4 000 K, neutraali valkoinen
Värintoistoindeksi	> 82,6 (2700 K) tai > 80,6 (4000 K)
Valovirran pysyvyys – L50	120 000 tuntia 25 °C:ssa 70 000 tuntia 50 °C:ssa
Valovirran pysyvyys – L70	90 000 tuntia 25 °C:ssa 45 000 tuntia 50 °C:ssa
Käyttölämpötila	–40...+50 °C käyttö –20...+50 °C käynnistys
Ohjain	Sisäänrakennettu
Jännite	100–277 V AC / 50–60 Hz
Himmennys	Yhteensopiva ELV-himmentimien kanssa

Optiikka	Symmetrinen ja epäsymmetrinen levitinlinseillä
Materiaali	Runko: korkeapaineista painevalettua alumiinia, pulveripintaviimeistely Lasi: karkaistua Asennuskiinnike: korkeapaineista painevalettua alumiinia, pulveripintaviimeistely
Väri	Vaaleanharmaa, musta ja valkoinen
Huolto	Ei sisäpuolista huoltoa
AsennusKäyttölämpötila	Ruuviasennus pintaan, mallikohtainen lisävaruste saatavilla vaakaversioon Säätövara vaakasuunnasta: -180°–+180° Suuntausmahdollisuus pystysuunnassa: -180°–+180° Arkkitehtonisen asennusversion mukana toimitetaan virtajohto 1,8 m Vaakaversion kalusteissa on 13 mm:n NTP-kierteinen pylväs muiden valmistajien asennustarvikkeisiin asentamista varten Neljä väriä (punainen, vihreä, sininen ja keltainen) tukee myös uplight-valaistusvalikoimaa ja ovat saatavana pyynnöstä
Lisävarusteet	Levitinlinssit ja koristerengas (kunkin linssin kiinnittämiseksi tuotteeseen) Hunajakkenno-häikäisysoja ja koristerengas (häikäisysojan kiinnittämiseksi tuotteeseen) Häikäisysoja 45° ja täysi häikäisysoja

eW Burst Compact Powercore

Tuotetiedot

