



iW Burst Compact Powercore – højtydende spotlys med variabel farvetemperatur

iW Burst Compact Powercore

iW Burst Compact Powercore er et højtydende LED-spotlys til effektbelysning og belysning af udvalgte steder, også udendørs. Takket være kombinationen af kanaler med varme og kølige LED-lyskilder kan farvetemperaturen ændres fra varm til kølig, og der kan vælges mellem modeller til arkitektonisk belysning eller landskabsbelysning i både standardversion og kompakt version, hvilket giver mulighed for en lang række anvendelser, heriblandt opadvendt belysning, projektorbelysning og dekorativ belysning. Indbygget Powercore-teknologi sikrer hurtig, effektiv og præcis styring af den afgivne effekt til armaturet direkte fra netspændingen, og der er således ikke behov for en ekstern strømforsyning. Brug af standardledningsføring letter installationen betydeligt og medvirker til at reducere de samlede systemomkostninger.

Fordele

- Bred vifte af farvetemperaturer og lysstyrker
- Mange muligheder mht. belysningsposition
- Monteringsvenlig og omkostningsbesparende løsning med lang levetid

iW Burst Compact Powercore

Funktioner

- Variabel farvetemperatur (2700–6500 K)
- Spredningslinser med en spredningsvinkel på 14°, 23° og 41° samt en asymmetrisk linse med en vinkel på 10° x 41° giver en stråle med blød kant, og standardspredningsvinklen på 8° sikrer udvidet lysprojektion
- Hældning på 180° og med armaturerne til arkitektonisk belysning mulighed for fuld lyskeglerotation (360°) for at sikre præcis tilretning
- Mulighed for udskiftning af optik og tilbehør
- Indbygget Powercore-teknologi

Anvendelsesområder

- Opadvendt belysning
- Projektørbelysning
- Dekorativ belysning

Specifikationer

Type	BCP464
Lyskilde	LED-modul, der ikke kan udskiftes
Spredningsvinkel	8° primær optik 14°/23°/41° spredningslinser 10 x 41° asymmetrisk spredningslinse
Korreleret farvetemperatur	Varm hvid, 2700 K til kølig hvid, 6500 K
Driftstemperaturområde	-40 til +50 °C drift
e	-20 to +50 °C opstart
Driver	Separat, bestilles separat Via Data Enabler Pro (DMX eller Ethernet) Netspænding 100–240 V AC/50–60 Hz via Data Enabler Pro
Lysstyringssystemindgang	Hele Philips' sortiment af controllere, inklusive Light System Manager og iPlayer3 eller DMX-controllere fra tredjepart
Optik	Symmetriske og asymmetriske spredningslinser
Materiale	Armaturhus: højtrykstøbt aluminium, finish med pulvermaling Glass: hærdet Monteringsbeslag: højtrykstøbt aluminium, finish med pulvermaling

Farve	Lysegrå, sort eller hvid
Vedligeholdelse	Skal ikke rengøres indvendigt
Installation	Skruemontering på overflade, tilbehør fås til landskabsmodellen Maks. justering fra vandret: -180 til +180° Maks. lodret tilretning: -180 til +180° Modellen til arkitektonisk montering leveres med fælles strømkabel på 1,8 m Armaturet til landskabsmodellen omfatter et 13 mm NPT-belagt beslag til montering på monteringsstilbehør fra tredjepart
Tilbehør	Spredningslinser og trim-ring (beregnet til at holde hver linse på plads på produktet) Honeycombgitter og trim-ring (beregnet til at holde gitteret på plads på produktet) Blændeafskæring 45° og fuld blændeafskærmning

Versions



iW Burst Compact Powercore
BCP464 mono spotlight,
landscape version.



iW Burst Compact Powercore
BCP464 mono spotlight,
architectural version.

iW Burst Compact Powercore

Oplysninger om produktet



OPDP_BCP462i_0037-Detail
photo

