



C-Splash 2 – vandtæt LED-spotlys med farveskift til brug i både ferskvand og saltvand

C-Splash 2

C-Splash 2 er et ultratyndt armatur, der kan nedsænkes i vand for at opnå lys med flotte farver og farveskift i både fersk- og saltvand ned til en dybde på 4,6 meter. Det vandtætte armaturhus i støbt messing og justeringsudstyr i siliciumbronze gør C-Splash 2 ideelt til brug i eksempelvis springvand og forlystelsesparker samt i meget barske omgivelser.

Fordele

- Robust, vandtæt og næsten vedligeholdelsesfrit
- Mange muligheder mht. spredningsvinkel og belysningsposition
- Kompatibelt med markedets førende lysstyringssystemer

Funktioner

- RGB-farver og et lysudbytte på over 500 lumen takket være LED-lyskilder med lang levetid
- IP68-klassificeret: kan også bruges i brom- eller klorbehandlet vand
- Gennemsigtig linse med en spredningsvinkel på 10° til udvidet lysprojektion og linse af matteret, hærdet glas med en spredningsvinkel på 22°, som giver en stråle med blød kant
- Låsbar, drejelig sokkel giver mulighed for fuld lodret og vandret rotation (360°)
- Kompatibelt med alle Philips' controllere og DMX-controllere fra andre producenter

C-Splash 2

Anvendelsesområder

- Kan bruges i vand
- Barske omgivelser

Specifikationer

Type	BCP468
Lyskilde	Integreret LED-modul
Effekt (maks. ved fuldt lysudbytte, stationær tilstand)	25 W
Spredningsvinkel	10 grader (gennemsigtig linse) eller 22 grader (matteret linse)
Lysstrøm	583 lm (10 grader), 515 lm (22 grader)
Armaturvirkningsgrad	20,6 lm/W (matteret linse)/23,3 lm/W (gennemsigtig linse)
Bevarelse af lysudbytte – L50	50.000 timer ved 50 °C
Driftstemperaturområde	-20 til +50 °C

Driver	Integreret
Strøm-/dataforsyning	PDS-60 24 V; forsyning til anvendelse indendørs og udendørs PDS-150e; forsyning til Ethernet- og DMX-installationer
Netspænding	24 V DC
Dæmpning	Digital via PDS-60 24 V eller PDS-150e
Materiale	Armaturhus: støbt messing Linse: klart eller matteret, hærdet glas
Tilslutning	Fælles strøm-/datakabel på 18,3 m, standard, maks. 45,7 m 121,9 m i alt pr. strøm-/dataforsyning
Installation	Overflademonteret

