



Veteen upotettava kohdevalo, jossa on älykäs värillinen RGB-valo

C-Splash 2

C-Splash 2 on erittäin ohut, upotettava valaisin, joka tarjoaa eloisia värejä ja väriä vaihtavaa valoa makeassa ja suolaisessa vedessä 4,6 metrin syvyyteen saakka. Vesitiiviin valetun messinkirungon ja silikonipronssisäätölaitteen ansiosta C-Splash 2 sopii täydellisesti vesipohjaisiin sovelluksiin, kuten suihkulähteisiin ja teemapuistojen asennuksiin sekä rankoissa olosuhteissa sijaitseviin sovelluksiin.

Hyödyt

- Kestävä ja vesitiivis, vaatii erittäin vähän huoltoa
- Valokeilan kulmien ja valon sijoituksen valinta
- Yhteensopiva alan johtavien ohjausjärjestelmien kanssa

Ominaisuudet

- Pitkäikäiset LED-valot tuottavat RGB-värejä ja yli 500 lumenin valovirran
- IP68-suojauksella: kestää myös bromilla tai kloorilla käsiteltyä vettä
- 10°:n kirkas lasilinssi parempaan valon heijastukseen ja 22°:n karkaistu huurrelasilinssi, joka tuottaa pehmeäreunaisen keilan
- Lukituslusta ja kääntöominaisuus takaavat täyden 360°:n käännön pysty- ja vaakasuunnassa
- Toimii kaikkien Philips-ohjainten sekä muiden valmistajien DMX-ohjainten kanssa

Käyttökohteet

- Vesisovellukset
- Rankat ympäristöt

Spesifikaatiot

Tyyppi	BCP468
Valonlähde	Integroitu LED-moduuli
Teho (maksimi täydellä voimakkuudella, vakaa)	25 W
Valokeilan kulma	10° (kirkas linssi) tai 22° (huurrettu linssi)
Valovuo	583 lm (10°), 515 lm (22°)
Valaisimen tehokkuus	20,6 lm/W (huurrettu linssi) / 23,3 lm/W (kirkas linssi)
Valovirran pysyvyys - L50	50 000 h 50 °C:ssa
Käyttölämpötila	-20–+50 °C

Ohjain	Integroitu
Virta-/datalähde	PDS-60 24 V; lähde sisä- ja ulkokäyttöön PDS-150e; lähde Ethernet- ja DMX-asennuksiin
Jännite	24 V DC
Himmennys	Digitaalinen PDS-60 24V:n tai PDS-150e:n avulla
Materiaali	Runko: valettu messinki Linssi: kirkas tai huurrettu karkaistu lasi
Liitäntä	18,3 m:n yhdistetty virta-/datakaapeli, vakio, enintään 45,7 m 121,9 m yhteensä kutakin virta-/datalähdettä varten
Asennus	Pinta-asennus

