



C-Splash 2 – fargeskiftende LED- spotlight for bruk i fersk- og saltvann

C-Splash 2

C-Splash 2 er et svært tynt armatur for undervannsbruk. Armaturet skaper livlige, fargeskiftende lyseffekter i fersk- og saltvann, og kan brukes på opptil 4,6 meters dyp. Vanntett hus i støpt messing og justeringsmodul i silikonbronse gjør C-Splash 2 ideelt for bruk i blant annet fontener, fornøylesparker og røffe omgivelser.

Fordeler

- Robust og vanntett utførelse som trenger svært lite vedlikehold
- Flere lyskjeglevinkler og lysposisjoner å velge mellom
- Kompatibel med bransjeledende kontrollere

Funksjoner

- LED-ene har lang levetid og gir RGB-farger og lyseffekt på mer enn 500 lumen
- IP68-klassifisert: tåler også brom- og klorvann
- Klar 10° linse for utvidet lysprojeksjon, og matt 21° linse i herdet glass for myk lysstråle.
- Låsbar dreiemekanisme og vinkling muliggjør 360-graders vertikal og horisontal rotasjon
- Fungerer sammen med alle Philips-kontrollere samt DMX-kontrollere fra eksterne leverandører

Søknad

- Kan brukes i vann
- Tåler røffe omgivelser

spesifikasjoner

Type	BCP468
Lyskilde	Integrert LED-modul
Ytelse (maksimalt ved full effekt, stødig tilstand)	25 W
Strålingsgrad	10° (klar linse) eller 22° (matt linse)
Lysytelse	583 lm (10°), 515 lm (22°)
Lysutbytte	20,6 lm/W (matt linse) / 23,3 lm/W (klar linse)
Vedlikehold av lumeneffekt – L50	50 000 timer ved 50 °C
Driftstemperaturområde	-20 til +50 °C

Driver	Integrert
Strøm-/dataforsyning	PDS-60 24 V; forsyning for både innendørs og utendørs bruk PDS-150e; forsyning for Ethernet- og DMX-installasjoner
Nettspenning	24 V DC
Dimming	Digital via PDS-60 24V eller PDS-150e
Materialer	Innfatning: støpt messing Linse: klart eller matt, herdet glass
Tilkobling	18,3 m kombinert strøm-/datakabel, standard, maksimalt 45,7 m Totalt 121,9 m per strøm-/dataforsyning
Montering	Overflatemontering

