



C-Splash 2 – СВЕТОДИОДНЫЙ ТОЧЕЧНЫЙ СВЕТИЛЬНИК С ИЗМЕНЕНИЕМ ЦВЕТА ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРЕСНОЙ И СОЛЕНОЙ ВОДЕ

C-Splash 2

C-Splash 2 – это сверхтонкий подводный светильник, предназначенный для обеспечения яркого цвета и света с изменением цвета в пресной и соленой воде на глубине до 4,6 метров. Оснащенный водонепроницаемым корпусом из литейной латуни и регулятором из кремнистой бронзы, C-Splash 2 идеально подходит для применения в фонтанах и световых установках парков, а также для эксплуатации в суровых условиях.

Преимущества

- Прочность и водонепроницаемость; минимальное техническое обслуживание
- Выбор угла луча и позиционирования света
- Совместимость с ведущими промышленными системами управления

C-Splash 2

Характеристики

- Долговечные светодиоды, RGB-цвета и световой поток свыше 500 люмен
- Класс защиты IP68: также устойчивы к воде, обработанной бромом или хлором
- Прозрачная стеклянная линза с углом луча 10° для удаленного проецирования света и линза из матового закаленного стекла с углом 22° для луча с размытыми краями
- Закрепленное на оси основание допускает вертикальное и горизонтальное вращение на 360°
- Совместимость с контроллерами Philips, а также с DMX-контроллерами сторонних производителей

Применение

- Пригодность для установки в воде
- Суровые условия эксплуатации

Спецификации

Тип	BSP468
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность (при максимальной светоотдаче, в готовности)	25 Вт
Угол свечения	10° (прозрачная линза) или 22° (матовая линза)
Светоотдача	583 лм (10°), 515 лм (22°)
Эффективность освещения	20,6 лм/Вт (матовая линза) / 23,3 лм/Вт (прозрачная линза)
Стабильность светового потока — L50	50 000 часов при 50°C
Диапазон рабочих температур	-20...+50°C

Драйвер	Встроенный
Источник питания/данных	PDS-60 24 В; источник для внутреннего и наружного применения PDS-150e; источник для установок Ethernet и DMX
Сетевое напряжение	24 В постоянного тока
Возможность уменьшения яркости света	Цифровое, через устройство PDS-60 24 В или PDS-150e
Материалы	Корпус: литейная латунь Линзы: прозрачное или матовое закаленное стекло
Подключение	Единый кабель электропитания/информационный кабель, стандартный, 18,3 м, максимум 45,7 м Всего 121,9 м на источник питания/данных
Установка	Поверхностный монтаж

Versions



LED svítidlo C-Splash 2 BSP468
pro použití pod vodou



© 2021 Signify Holding Все права защищены. Signify никоим образом не гарантирует точность и полноту представленной здесь информации и не несет ответственности за любые действия, совершенные в этой связи.

Информация, представленная в данном документе, не является коммерческим предложением и не является частью какого-либо предложения или контракта, если иное не подтверждено Signify. Все товарные знаки являются собственностью компании Signify Holding или соответствующих владельцев.