



C-Splash 2 – vattentät, färgväxlande LED- spotlight för söt- och saltvatten

C-Splash 2

C-Splash 2 är en extra smal, vattentät armatur som genererar dynamiska färg effekter och färgväxlingseffekter i söt- och saltvatten ned till 4,6 meter. Det vattentäta armaturhuset av gjuten mässing och detaljerna i kiselbrons gör C-Splash 2 till det perfekta alternativet för belysning i vattenmiljö, i till exempel fontäner och temaparker eller andra krävande miljöer.

Fördelar

- Tålig och vattentät, kräver oerhört lite underhåll
- Flera spridningsvinklar och flexibel riktning av ljuset
- Kompatibel med marknadsledande styrsystem

Funktioner

- LED-teknik med lång livslängd för RGB-färger med ljusflöde på över 500 lumen
- IP68-klassad: tål även vatten som innehåller brom eller klor
- Finns med 10° klar lins för längre räckvidd och 22° lins med frostat och härdat glas för en mjuk ljusfördelning
- Låsbar basplatta och vinkling för vertikal och horisontell rotation på 360°
- Fungerar med alla Philips styrenheter samt DMX-styrenheter från andra leverantörer

C-Splash 2

Användning

- Kan användas i vattenmiljöer
- Krävande miljöer

specifikationer

Typ	BCP468
Ljuskälla	Integrerad LED-modul
Effekt (högst vid fullt flöde, vid drift)	25 W
Spridningsvinkel	10° (klar lins) eller 22° (frostad lins)
Ljusflöde	583 lm (10°), 515 lm (22°)
Ljusutbyte	20,6 lm/W (frostad lins) / 23,3 lm/W (klar lins)
Bibehållet ljusflöde – L50	50000 timmar vid 50°C
Temperaturintervall vid drift	–20 till +50°C

Driftdon	Inbyggd
Effekt/dataförsörjning	PDS-60 24 V: försörjning för inom- och utomhusanvändning PDS-150e: försörjning för Ethernet- och DMX-installationer
Nätspänning	24VDC
Dimning	Digital via PDS-60 24V eller PDS-150e
Material	Armaturhus: gjuten mässing Lins: klart eller frostad härdat glas
Anslutning	18,3 m kombinerad ström-/datakabel, standard; 45,7 m maximalt 121,9 m totalt per ström-/dataförsörjning
Installation	Utanpåliggande montage

