



ArchiPoint iColor Powercore – LED-lyspunkt der er synligt i dagslys

ArchiPoint iColor

ArchiPoint iColor Powercore er et LED-armatur, der er velegnet til lyspunktmarkering med RGB-farve. Armaturet er udført i robust aluminium og er derfor velegnet til udendørs brug. Den kan placeres på landemærker, men kan ligeledes anvendes til effektbelysning inden for detailhandel og underholdning. Da ArchiPoint iColor Powercore har en høj lysintensitet, kan det ses i dagslys. Armaturet har et avanceret design, når det drejer sig om at vise dynamiske videoeffekter og grafik. ArchiPoint iColor Powercore anvender Powercore-teknologi, hvilket forenkler og reducerer installationsomkostningerne, da styringsdata bliver kommunikeret over netforsyningen.

Fordele

- Let at se i oplyste bymiljøer og i dagslys – også i direkte sollys
- Indbygget Powercore-teknologi
- Flere linsemuligheder

Funktioner

- Udbytte på mere end 7.000 nit af intelligent farvet lys, perfekt til video i storformat, dynamiske effekter eller andre anvendelser med direkte udsyn
- Vandtæt lavprofilsarmaturhus
- Gennemsigtig flad linse til enestående belysning og stibelysning
- Gennemsigtig kuppellinse til anvendelser med direkte udsyn giver en exceptionel synsvinkel på 180° og ensartet farveblanding
- Mange muligheder for sokkelmontering

Anvendelsesområder

- Arkitektur
- Detailhandel
- Underholdning

Specifikationer


Type	BCP780
Lyskilde	Integreret LED-modul
Watt (+/- 10 %)	25 W
Spredningsvinkel	180°
Lysstrøm	500 lm
Armaturvirkningsgrad	20 lm/W
Bevarelse af lysudbytte – L50	50.000 timer ved T
Driftstemperaturområde	–40 til +50 °C
Driver	Indbygget
Strøm-/dataforsyning	Data Enabler Pro; integreret data- og strømforsyning til intelligente LED-belysningsarmaturer ved brug af Powercore
Netspænding	120–240 V AC / 50–60 Hz
Startstrøm	
Dæmpning	Digitalt via Data Enabler Pro

Lysstyringssystemindgang	DMX eller Ethernet
Optik	Symmetrisk spredningsvinkel
Optikafskærmning	Gennemsigtig kuppel (TSDM) Klart fladt dæksel (CLFT)
Materiale	Armaturhus: aluminium Afskærmning: polykarbonat
Farve	Sølvgrå RAL9006
Tilslutning	Løs leder via forskruringer
Forskruring	ZCP780 MB SI CE: 4 x Forskruring M25 ZCP780 WMB SI CE: 1 x Forskruring M25 ZCP780 BAJ SI: tilkoblet
Tilbehør	Sokkel, anti-blændingsskærm Data enabler Pro
Bemærkninger	For hver BCP780 ArchiPoint skal der bestilles en ZCP780-sokkel særskilt (ZCP780 MB / ZCP780 WMB / ZCP BAJ)

Versions



Oplysninger om produktet



ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

