



Nappali fényben is látható kültéri fényforrás okos RGB-lámpákkal

ArchiPoint iColor

Az ArchiPoint iColor Powercore egy nappali fényben is látható kültéri LED-es fényforrás, melynek használata ideális mind a közvetlen megvilágítási alkalmazásokban és irányfényekben, mind az olyan kiemelő jellegű alkalmazásokban, mint az ösvények megvilágítása, illetve a jelzőfények. Ezek a sokoldalú, alacsony profilú lámpatestek nagy méretű videó-, grafikus és más összetett hatásokat képesek nyújtani többféle körülmény között, így építészeti, kereskedelmi és szórakoztatóipari alkalmazási területeken is. Az ArchiPoint iColor Powercore nagy fényerőt biztosít a Powercore technológia energia- és költséghatékonyságával egy tartós alumíniumházban.

Előnyök

- Könnyen látható a kivilágított városi környezetben és nappal is – még közvetlen napfényben is
- Integrált Powercore technológia
- Többféle választható bura

Szolgáltatások

- Nappali fényben is látható: akár 25.150 nit erősségű színes fényt bocsát ki
- vízálló és diszkrét házzal rendelkezik
- kiválóan alkalmas nagyméretű vizuális és dinamikus hatásokat igénylő alkalmazásokhoz és más, közvetlen világítási alkalmazásokhoz is. Könnyen látható fényes városi világítás mellett és nappal is, még közvetlen napfényben is.
- Direkt vagy hagyományos indirekt világításra: napszaktól függetlenül támogatja a nagyméretű vizuális megjelenítést az építészeti megoldások, médiahomlokzatok és hirdetési alkalmazások esetén. Indirekt világítás esetén nagy intenzitást biztosít irányfényként, sétányok megvilágításához
- Többféle rögzítési lehetőség: felületi rögzítés esetén oldalsó vagy alsó tömszelence biztosítja a megfelelő csatlakoztatást. A lámpatest csatlakozó része minden vezetékelt eltakar a rögzítési felület mögött a rendezett megjelenés érdekében.
- Kitűnő színekonzisztencia és pontosság: az Optibin fejlett LED rendszerezési algoritmus, amely új mércét jelent az ipari felhasználású LED-források színekonzisztenciája és egységessége terén.
- Rugalmas szerelési lehetőségek: A kisméretű lámpatestek olyan helyekre is felszerelhetők, ahol a hagyományos szpotvilágítás nem fér el. Többféle alsó rész választható hozzá, így sokféle szerelési megoldással és különböző környezetekben is alkalmazható.

Alkalmazás

- Épületek
- Üzletek
- Szórakoztatás

termékjellemzők

Típus	BCP780
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	25 W
Sugárzási szög	180°
Fényáram	500 lm
A lámpatest hatásfoka	20 lm/W
Fényáram-megmaradás	50 000 óra T
– L50	
Működési hőmérséklet-tartomány	–40°C és +50°C között
Vezérlő	Beépített (saját előtétet LED-modul)
Táp- és adatellátás	Data Enabler Pro; integrált adat- és tápellátás a Powercore megoldást használó intelligens LED-es világítótestekhez
Hálózati feszültség	120–240 V (AC) / 50–60 Hz
Behúzóáram	
Fényerő-szabályozás	Digitális a Data Enabler Pro megoldással
Vezérlőrendszer bemenete	DMX vagy Ethernet


Optika	Szimmetrikus sugárzási szög
Optikai bura	Átlátszó domború lencse (TSDM)
	Átlátszó lapos lencse (CLFT)
Anyag	Ház: alumínium
	Optika: polikarbonát
Szín	Ezüstsürke RAL9006
Csatlakozás	Tömszelencén keresztül
Kábeltömítés	ZCP780 MB SI CE: 4 db M25 tömszelence
	ZCP780 WMB SI CE: 1 db M25 tömszelence
	ZCP780 BAJ SI: csatlakozóval ellátott
Tartozékok	Szerelési alaplemez, káprázáskorlátozó
	Data Enabler Pro
Megjegyzések	Minden BCP780 ArchiPoint termékhez külön rendelhető egy ZCP780 szerelési alaplemez (ZCP780 MB / ZCP780 WMB / ZCP780 BAJ)

ArchiPoint iColor

Versions



Termék részletei



ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

