



ArchiPoint iColor Powercore – punktowe oświetlenie LED widoczne w świecie dziennym z inteligentnym sterowaniem barwami

ArchiPoint iColor

ArchiPoint iColor Powercore to punktowa oprawa LED do mocowania na zewnątrz dająca światło widoczne w porze dziennej. Doskonale nadaje się do różnych instalacji oświetlenia z widocznymi źródłami światła i nawigacyjnego, a także systemów oświetlenia akcentującego, na przykład do oświetlania ścieżek czy jako oświetlenie znacznikowe. Te uniwersalne niskoprofilowe oprawy mogą służyć do wyświetlania wielkopowierzchniowych prezentacji ekranowych, grafiki i skomplikowanych dynamicznych efektów w różnym otoczeniu, w tym w instalacjach architektonicznych, sklepowych i rozrywkowych. Oprawa ArchiPoint iColor Powercore łączy w solidnej aluminiowej obudowie bardzo mocny strumień świetlny ze sprawnością i ekonomią typową dla technologii Powercore. Technologia Powercore polega na dostarczaniu zasilania sieciowego i danych sterujących do oprawy w jednym przewodzie. Takie rozwiązanie zdecydowanie ułatwia montaż i obniża łączny koszt eksploatacji systemu.

Korzyści

- Łatwo widoczna w jasno oświetlonym otoczeniu miejskim oraz w ciągu dnia – nawet bezpośrednio w świetle słonecznym
- Wbudowana technologia Powercore
- Różnorodne soczewki

Cechy

- Luminancja przekraczająca 7000 cd/m² inteligentnie sterowanego barwnego światła idealnie nadającego się do wielkopowierzchniowych prezentacji ekranowych, dynamicznych efektów i innych zastosowań z widocznymi źródłami światła
- Wodoodporna niskoprofilowa obudowa
- Przezroczyste płaskie soczewki zapewniające doskonałą jasność i oświetlenie ścieżek
- Półprzezroczyste kopułowe soczewki do zastosowań z widocznymi źródłami światła zapewniają doskonały kąt rozsyłu (180°) i jednorodne mieszanie barw
- Wiele opcji podstaw montażowych

Zastosowanie

- Obiekty architektoniczne
- Sklepy
- Obiekty rozrywkowe

Specyfikacje

Typ	BCP780
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór mocy (+/-10%)	25 W
Kąt rozsyłu światła	180°
Strumień świetlny	500 lm
Skuteczność świetlna	20 lm/W
oprawy	
Utrzymanie strumienia świetlnego – L50	50 000 godzin przy T
Zakres temperatur pracy	Od -40 do +50°C
Zasilacz	Wbudowany (moduł LED z automatyczną regulacją)
Zasilacz/przełącznik danych	Data Enabler Pro: zintegrowany zasilacz i przełącznik danych do inteligentnych opraw oświetleniowych LED z rodziny Powercore
Napięcie sieciowe	120–240 V / 50–60 Hz:
Prąd rozruchowy	
Przyciemnianie	Cyfrowo za pomocą sterownika Data Enabler Pro


Wejście z układu sterującego	DMX lub Ethernet
Optyka	Symetryczna szeroka wiązka
Klosz	Przezroczysta kopuła (TSDM) Przezroczysta płaska pokrywa (CLFT)
Materiał	Korpus: aluminium Klosz: poliwęglan
Kolor	Srebrnoszary RAL9006
Połączenie	Przewód z uziemieniem
Dławik kablowy	ZCP780 MB SI CE: 4 dławiki M25 ZCP780 WMB SI CE: 1 dławik M25 ZCP780 BAJ SI: ze złączami
Akcesoria	Podstawa montażowa, osłona przeciwośnieniowa Sterownik Pro
Uwagi	Dla każdej oprawy BCP780 ArchiPoint należy osobno zamówić podstawę montażową ZCP780 (ZCP780 MB/ZCP780 WMB/ZCP BAJ)

ArchiPoint iColor

Wersje



Więcej o produkcie



ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

