



ArchiPoint iColor Powercore – punct LED vizibil la lumina zilei, cu lumină inteligentă RGB

ArchiPoint iColor

ArchiPoint iColor Powercore este un punct de lumină LED vizibil la lumina zilei, pentru exterior, ideal pentru o mai multe aplicații cu vedere directă și de tip bornă luminoasă, precum și pentru aplicații de accent, cum ar fi iluminatul aleilor și al indicatoarelor. Aceste aparate de iluminat flexibile, discrete, afișează efecte video, grafice și efecte cu design complex la scară mare într-o varietate de configurații, inclusiv instalări arhitecturale, pentru magazine și pentru divertisment. ArchiPoint iColor Powercore asigură un flux luminos de mare intensitate, prin eficacitatea tehnologiei Powercore, într-o carcasă solidă din aluminiu.

Beneficii

- Vizibil cu ușurință în medii urbane luminate intens și în lumina zilei (chiar și în lumina directă a soarelui)
- Tehnologie Powercore integrată
- Mai multe opțiuni de lentile

Caracteristici

- Vizibil la lumina zilei – oferă până la 25.150 de nits de lumina colorată inteligentă într-o carcasă rezistentă la intemperii, cu profil redus, perfectă pentru redare de videoclipuri, efecte dinamice și alte aplicații cu vizualizare direct la scară largă. Vizibil cu ușurință în medii urbane puternic iluminate și în lumina zilei – chiar și în lumina directă a soarelui.
- Vizualizare directă sau iluminare – suportă videoclipuri la scară largă pentru aplicații arhitecturale, de fațade media și de publicitate pentru vizualizare de zi sau de noapte. Iluminarea indirectă oferă niveluri ridicate de intensitate pentru iluminarea balizelor, căilor și a markerelor.
- Opțiuni multiple de baze de montare – baza de montare Conduit oferă deschideri laterale și posterioare pentru conexiuni flexibile în instalații montate la suprafață. Baza de montare Concealed Conduit ascunde toate elementele și cablurile din spatele suprafeței de montare pentru un aspect curat.
- Consistență și precizie superioară a culorilor – Optibin, un algoritm avansat de binning, stabilește un nou standard pentru consistența culorii și uniformitatea surselor LED utilizate în fabricație.
- Opțiuni de instalare flexibile – aparatele cu profil redus permit instalarea în spații prea înguste pentru spoturile convenționale. Opțiunile multiple de baze de montare oferă flexibilitate într-o gamă largă de tipuri și situații de instalare.

Cerere

- Arhitectural
- Magazine
- Divertisment

Specificații

Tip	BCP780
Sursa de lumină	Modul LED integral
Putere (+/-10 %)	25 W
Unghi de distribuție luminoasă	180°
Flux luminos	500 lm
Randament luminos	20 lm/W
Menținere flux luminos - L50	50.000 de ore la T
Domeniu temperatură de funcționare	între - 40 și +50 °C
Balastul	Încorporat (modul LED cu balast propriu)
Sursă de alimentare electrică/date	Data enabler Pro; alimentare electrică și de date integrată pentru corpuri de iluminat inteligente cu LED-uri, utilizând Powercore
Tensiunea rețelei	120-240 V c.a./50-60 Hz
Curentul de pornire	
Reglarea intensității luminoase	Digital prin Data Enabler Pro


Alimentare sistem de comenzi	DMX sau Ethernet
Sistem optic	Fascicul luminos larg simetric
Capac optic	Dom transparent (TSDM) Capac plat transparent (CLFT)
Material	Carcasă: aluminiu Capac: policarbonat
Culoare	Gri argintiu RAL9006
Conexiune	Fir mobil prin garnituri de etanșare
Garnitură de etanșare a cablului	ZCP780 MB SI CE: 4 garnituri de etanșare M25 ZCP780 WMB SI CE: 1 garnitură de etanșare M25 ZCP780 BAJ SI: cu conectori
Accesorii	Bază de montaj, reflector anti-orbire Data enabler Pro
Observații	Pentru fiecare BCP780 ArchiPoint trebuie comandată separat o bază de montaj ZCP780 (ZCP780 MB/ZCP780 WMB/ZCP780 BAJ)

ArchiPoint iColor

Versions



Detalii produs



ArchiPoint iColor Powercore Detail
Photo Dome Lens

