



Graze MX Powercore: iluminación de alta intensidad para fachadas de varios pisos y superficies

eW Graze MX Powercore

Muchas estructuras arquitectónicas requieren una luminaria lineal capaz de iluminar varios pisos sin apenas crear sombras. Los propietarios o usuarios finales de negocios necesitan un producto de alta calidad para atraer la atención hacia su establecimiento y destacar su marca. Graze MX Powercore puede iluminar hasta 20 metros con distancias de separación muy cortas. La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto.

Beneficios

- Calidad de luz, homogeneidad y alto flujo gracias a las tecnologías Optibin y Chromasync de Philips Color Kinetics
- La tecnología Powercore simplifica la instalación y permite utilizar grandes longitudes de producto

Características

- La luminaria LED lineal para exteriores con la intensidad más alta del mercado
- Alta potencia y calidad del haz que se obtienen con la tecnología de difusión holográfica
- Excelente flujo de luz, igual en todas las luminarias gracias a las tecnologías Optibin y Chromasync

eW Graze MX Powercore

Aplicaciones

- Iluminación de fachadas y estructuras exteriores
- Iluminación de detalles arquitectónicos de gran tamaño
- Aplicaciones de iluminación de proyección y bañados de pared (en función del ángulo del haz)

Especificaciones

Tipo	BCS419
Fuente de luz	Módulo LED integrado
Potencia (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Ángulo del haz	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 o 60 x 30°
Flujo luminoso	875, 1750, 2625, 3500 lm (4000 K; 9°)
Temperatura de color correlacionada	2700 / 4000 / 5500 K
Mantenimiento de flujo luminoso: L70F10	60.000 horas a 25 °C
Intervalo de temperaturas de funcionamiento	-40 a +50 °C

Driver	Integrado
Suministro de alimentación/datos	Data Enabler Pro; alimentación y datos integrados para luminarias LED inteligentes mediante Powercore
Tensión de red	100-277 V AC/ 50-60 Hz
Óptica	Haz estrecho, medio o ancho, ángulo de haz rotacional
Elemento óptico	Óptica de microlentes en cierre de policarbonato
Material	Carcasa: aluminio, extruido Lente: policarbonato
Color	Gris
Conexión	Conectores push-in con 3 postes
Instalación	Multiposición, par de torsión constante, bisagras de cierre

Versions



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 36 LED, 1219 mm

Detalles del producto



eW Graze Powercore BCS419



Vista superior

eW Graze MX Powercore

Detalles del producto

Vista lateral



Conexión macho



Conexión hembra



Vista lateral de las cuatro longitudes en familia

