



Graze MX Powercore – többemeletes homlokzatok és felületek nagy fényerősségű megvilágítása

eW Graze MX Powercore

Számos építészeti szerkezetnél szükséges olyan lineáris lámpatest, amely minimális távolságról képes megvilágítani akár több emeletnyi magasságot is. Az ingatlan tulajdonosoknak/végfelhasználóknak olyan szabályozható termékre van szükségük, amely dinamikus megvilágítással képes felhívni a figyelmet létesítményeikre, és hangsúlyozni képes a hozzájuk tartozó márkát. A Graze MX Powercore nagyon kis távolságról több mint 20 méteres távolságban képes megvilágítást nyújtani. A Powercore technológia egyszerű felszerelhetőséget és hosszú üzemeltetést tesz lehetővé.

Előnyök

- Kiváló fényminőség, konzisztencia és teljesítmény a Philips Color Kinetics Optibin és Chromasync technológiák alkalmazásával
- Egyszerű felszerelhetőség és hosszú üzemeltetés a Powercore technológia révén
- A Philips Color Kinetics szabályzók segítségével statikus és dinamikus megvilágítási effektek tervezhetők, jeleníthetők meg és módosíthatók

Szolgáltatások

- A piacon kapható legnagyobb erősségű, kültéri felhasználásra szánt lineáris LED-es lámpatest
- Nagy fénykibocsátás és kiváló minőségű fénysugár a holografikus diffúzortechnológiának köszönhetően
- Páratlan kezelhetőség állítható fényerő-szabályozási görbékkel és átmeneti sebességekkel
- A lámpatestek fényáramának remek egymáshoz igazíthatósága az Optibin és Chromasync technológiák alkalmazásával

Alkalmazás

- Külső homlokzatok és szerkezetek megvilágítása
- Nagyméretű építészeti részletek megvilágítása
- Fényár- és sűrűfényes világítási alkalmazások (a sugárzási szögtől függően)

termékjellemzők

Típus	BCS419
Fényforrás	Beépített LED-modul
Teljesítmény (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Sugárzási szög	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Fényáram	875, 1750, 2625, 3500 lm (4000 K; 9°)
Színhőmérséklet	2700 / 4000 / 5500 K
Fényáram-megmaradás	60 000 óra 25 °C-on
– L70F10	
Működési hőmérséklet-tartomány	–40 °C és +50 °C között
Vezérlő	Integrált

Hálózati feszültség	100–277 V AC / 50–60 Hz
Fényerő-szabályozás	ELV-fényerőszabályozók
Optika	Keskeny, közepes vagy széles, forgásszimmetrikus sugárzási szög
Optikai elem	Mikrolencsés optika polikarbonát burkolattal
Anyag	Tokozás: alumínium, extrudált Lencse: polikarbonát
Szín	Szürke
Csatlakozás	Gyorscsatlakozó 3 pólussal
Felszerelés	Többállású, állandó forgatónyomatékú zárószanérok

Versions



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 24 LED, 609 mm

eW Graze MX Powercore


Versions




eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



eW Graze Powercore BCS419,
architektonické osvětlení, 305 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 36 LED, 1219 mm




Termék részletei



OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0005-Detail
photo



Termék részletei



Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo



Graze Powercore, Input
Connection



Graze Powercore, Output
Connection

