



eW Graze MX Powercore – Apparecchio LED lineare con luce bianca dinamica ideale per l'illuminazione di facciate

eW Graze MX Powercore

eW Graze MX Powercore è un apparecchio per illuminazione lineare da esterni a elevate prestazioni che offre la massima emissione tra gli apparecchi per illuminazione radente con luce bianca uniforme. È la soluzione ideale per evidenziare le caratteristiche architettoniche, dalle finiture delle superfici ai dettagli di modanatura, fino ad archi e finestre. Graze Essential White offre un canale singolo a luce bianca. Disponibile con temperature del colore 2.700 K, 3.000 K, 3.500 K e 4.000 K. La disponibilità di diverse lunghezze delle apparecchi, di vari angoli del fascio, livelli di emissione e consumo energetico supporta una vasta gamma di applicazioni di illuminazione per facciate o superfici. Il corpo dal profilo ridotto, il cablaggio tramite connettori, una gamma di tensione di alimentazione universale e il funzionamento con la tensione di linea diretta agevolano l'installazione e l'utilizzo degli apparecchi per illuminazione Graze.

Vantaggi

- Qualità della luce, omogeneità ed emissione superiori grazie alle tecnologie Color Kinetics Optibin e Chromasync
- Installazione semplice e lunghi periodi di funzionamento grazie alla tecnologia Powercore
- Possibilità di progettare, riprodurre e modificare effetti di illuminazione statici e dinamici tramite i controller Color Kinetics

Caratteristiche

- Apparecchio per illuminazione a LED lineare per esterni con l'intensità più elevata sul mercato
- Emissione e qualità del fascio elevate grazie alla tecnologia di diffusione olografica
- Controllo impareggiabile tramite curve di regolazione del flusso adattabili e diverse velocità di transizione
- Corrispondenza dell'emissione da apparecchio ad apparecchio di livello superiore grazie alle tecnologie Optibin e Chromasync

Applicazione

- Illuminazione di facciate e strutture esterne
- Illuminazione di dettagli architettonici di grandi dimensioni

Specifiche

Tipo	BCS419
Sorgente luminosa	Modulo LED integrato luce bianca
Potenza (+/-10%)	15, 30, 45, 60 W
Angolo del fascio	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Flusso luminoso	875, 1750, 2625, 3500 lm (4000 K; 9°)
Temperatura del colore correlata	2700 / 4000 / 5500 K
Mantenimento flusso luminoso - L70F10	60.000 ore a 25 °C
Temperatura operativa	Da -40 a +50°C
Driver	Integrati

Tensione di alimentazione	100-277 V / 50-60 Hz
Regolazione del flusso	Dimmer ELV (verificare compatibilità)
Elemento ottico	Ottica micro-lenticolare con copertura in policarbonato
Materiale	Corpo: alluminio estruso Lente: policarbonato
Colore	Metallo naturale
Collegamento	Connettore rapido stagno
Installazione	Cerniere di fissaggio a coppia costante a più posizioni di montaggio

Dati del prodotto



OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo



Dati del prodotto

OPDP_BCS419i_0005-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0007-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo



Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input
Connection



Graze Powercore, Output
Connection



Graze Powercore, 610 mm (2 ft)



Dati del prodotto

Graze Powercore, 914 mm (3 ft)



Graze Powercore, 1219 mm (4 ft)

