



Graze MX Powercore – belysning av fasader og overflater over flere etasjer med enestående intensitet

eW Graze MX Powercore

Mange arkitektoniske strukturer trenger en lineær armatur som kan belyse flere etasjer med minimal tilbaketrekking. Eiendomsforvaltere/sluttbrukere trenger et kontrollerbart produkt med dynamisk belysning som retter oppmerksomheten mot virksomheten og uthever merkevarer. Graze MX Powercore kan belyse over 20 meter ved svært korte tilbaketrekkingssavstander. Powercore-teknologi gir enkel installering og lang produktlevetid.

Fordeler

- Enestående lyskvalitet, samsvar og effekt takket være Philips Color Kinetics Optibin- og Chromasync-teknologi
- Enkel installering og lang produktlevetid med Powercore-teknologi
- Statiske og dynamiske belysningseffekter kan designes, vises og endres med Philips Color Kinetics-kontrollere

Funksjoner

- Værbestandig lineær LED-armatur med markedets høyeste intensitet
- Høy effekt og lyskjeglekvalitet takket være holografisk diffusjonsteknologi
- Uovertruffen kontroll med justerbare dimmekurver og overgangshastigheter
- Enestående effektutjevning fra armatur til armatur takket være Optibin- og Chromasync-teknologi

Søknad

- Belysning av fasader og strukturer utendørs
- Belysning av store arkitektoniske detaljer
- Bruksområder for flom- og streifbelysning (avhengig av strålevinkel)

spesifikasjoner

Type	BCS419
Lyskilde	LED-modul for innbygging
Effekt (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Spredningsvinkel	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Lumen	875, 1750, 2625, 3500 lm (4000 K; 9°)
Fargetemperatur	2700 / 4000 / 5500 K
Vedlikehold av lumeneffekt – L70F10	60 000 timer ved 25 °C
Driftstemperatur	-40 til +50 °C
Driver	Integrert
Strøm-/dataforsyning	Pro data-aktivator; integrert data- og strøm for intelligente LED-belysningsarmaturer ved bruk av Powercore

Nettspenning	100-277 V / 50-60 Hz
Dimming	ELV-dimmere
Optikk	Smalstrålet, mediumstrålet eller bredstrålet, roterende strålevinkel
Optisk element	Mikrolinseoptikk i polykarbonatdeksel
Materialer	Hus: aluminium, ekstrudert Linse: Polykarbonat
Farge	Grå
Tilkobling	Skyvekontakt med 3 poler
Montering	Kan monteres i flere posisjoner, låsbare friksjonshengsler

Versions



eW Graze Powercore BCS419,
svitidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svitidlo pro architektonické
osvětlení, 24 LED, 609 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svitidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svitidlo pro architektonické
osvětlení, 36 LED, 1219 mm

Produkt detaljer



OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0005-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0007-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo

