



Graze MX Powercore — ВЫСОКОИНТЕНСИВНАЯ ПОДСВЕТКА ПРЕМИУМ- КЛАССА ДЛЯ МНОГОЭТАЖНЫХ ФАСАДОВ И ПОВЕРХНОСТЕЙ

eW Graze MX Powercore

Многие объекты архитектуры нуждаются в линейных прожекторах, способных освещать несколько этажей с минимальными перепадами уровня освещенности. Владельцам недвижимости и конечным потребителям нужна легко управляемая техника, обеспечивающая динамичное освещение и привлекающая внимание к вывескам и фасадам. Graze MX Powercore способен освещать более 20 метров с минимальными перепадами уровня освещенности. Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы.

Преимущества

- Превосходное качества света, стабильность и светоотдача благодаря технологиям Philips Color Kinetics Optibin и Chromasync
- Технология Powercore обеспечивает простоту установки и долгий срок службы
- Благодаря контроллерам Philips Color Kinetics можно создавать, отображать и менять статические и динамические световые эффекты

Характеристики

- Самый мощный на рынке линейный светодиодный светильник для внешнего освещения
- Высокая светотдача и качество луча за счет технологии объемного рассеивания
- Уникальное управление благодаря регулируемым дугам диммирования и скорости перехода
- Превосходный результат в отношении равномерности света благодаря технологиям Optibin и Chromasync

Применение


- Освещение фасадов зданий и сооружений
- Освещение крупных архитектурных элементов
- Заливающая и омывающая подсветка стен (в зависимости от пучка)

Спецификации

Тип	BCS419
Источник света	Встроенный светодиодный модуль
Мощность (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 Вт
Угол расхождения пучка света	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Светотдача	875, 1750, 2625, 3500 лм (4000 К; 9°)
Коррелированная цветовая температура	2700 / 4000 / 5500 К
Стабильность светового потока — L70F10	60,000 часов при 25 °C
Диапазон рабочих температур	от -40 до +50 °C
Драйвер	Встроенный

Сетевое напряжение	100–277 В/50–60 Гц
Возможность уменьшения яркости света	ELV диммеры
Оптика	Оптика с узким, средним и поворотным пучком
Оптический элемент	Микролинзовая оптика с плафоном из поликарбоната
Материал	Корпус: формованный алюминий Линзы: поликарбонат
Цвет	Серый
Соединение	Соединительный зажим с 3 контактами
Установка	Многопозиционный монтаж, постоянный момент, блокирующие петли

Versions



Сведения о продукте



OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0005-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0007-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo

