



Graze MX Powercore – vysokointenzívne osvetlenie fasád a povrchov viacposchodových budov

eW Graze MX Powercore

Mnoho architektonických konštrukčných prvkov vyžaduje lineárne svietidlo, ktoré dokáže osvetliť viacero poschodí pri minimálnom odstupe. Vlastníci nehnuteľností a koncoví používatelia chcú ovládateľný produkt, ktorý dynamickým osvetlením priláka pozornosť na ich sídlo a zvýrazní ich značku. Produkt Graze MX Powercore poskytuje osvetlenie do výšky viac ako 20 metrov pri veľmi krátkych vzdialenostiach odstupe. Technológia Powercore umožňuje jednoduchú inštaláciu a dlhodobú prevádzku produktu.

Výhody

- Vynikajúca kvalita, zhoda a výkon svetla vďaka technológiám Color Kinetics Optibin a Chromasync od spoločnosti Philips
- Jednoduchá inštalácia a dlhodobá prevádzka vďaka technológii Powercore
- Prostredníctvom ovládačov Color Kinetics od spoločnosti Philips možno navrhnuť, zobraziť a zmeniť statické a dynamické svetelné efekty

Vlastnosti

- Exteriérové lineárne svietidlo LED najvyššej intenzity na trhu
- Vysoký výkon a kvalita lúča vďaka technológii holografickej difúzie
- Jedinečné ovládanie prostredníctvom nastaviteľných kriviek stmievania a rýchlosti prechodu
- Vynikajúci výkon jednotlivých svietidiel vďaka technológiám Optibin a Chromasync

Aplikácie

- Osvetlenie exteriérových fasád budov a konštrukčných prvkov
- Osvetlenie veľkých architektonických detailov
- Nasvetlenie objektov a plošné osvetlenie (v závislosti od uhla vyžarovania)

Špecifikácia

Typ	BCS419
Svetelný zdroj	Vstavaný modul LED
Výkon (+/-10 %)	15, 30, 45, 60 W
Uhol vyžarovania	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60, 60 x 30°
Svetelný tok	875, 1 750, 2 625, 3 500 lm (4 000 K; 9°)
Náhradná teplota chromatickosti	2 700/4 000/5 500 K
Pokles svetelného toku – L70F10	60 000 hodín pri teplote 25 °C
Rozsah prevádzkovej teploty	-40 až +50 °C
Napájač	Integrovaný

Napájacie napätie	100 – 277 V AC, 50 – 60 Hz
Stmievanie	Stmievacie ELV
Optika	Úzke, stredné alebo široké vyžarovanie, rotačný uhol vyžarovania
Optický prvok	Mikrošoškovká optika prekrytá polykarbonátovým krytom
Materiál	Teleso: lisovaný hliník Šošovka: polykarbonát
Farba	Sivá
Zapojenie	Zástrčný konektor s 3 kolíkmi
Montáž	Do viacerých polôh, konštantný krútiaci moment, zaistovacie pánty

Versions

eW Graze Powercore BCS419,
svietidlo pro architektonické
osvětlení, 305 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 24 LED, 609 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 914 mm



eW Graze Powercore BCS419,
svítidlo pro architektonické
osvětlení, 36 LED, 1219 mm



eW Graze MX Powercore

Versions

eW Graze Powercore BCS419,
architektonické osvětlení, 305 mm



Podrobnosti o produktu



OPDP_BCS419i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0005-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0007-Detail
photo



OPDP_BCS419i_0011-Detail photo



Podrobnosti o produkte

Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection

