



Graze QLX Powercore — oświetlenie średniej mocy do wielopiętrowych fasad i powierzchni

eW Graze QLX Powercore

Konstrukcje architektoniczne często wymagają liniowych opraw, aby oświetlić kilka kondygnacji przy minimalnej odległości od ściany i ograniczonym zużyciu energii. Właściciele i użytkownicy nieruchomości potrzebują łatwego w sterowaniu urządzenia potrafiącego zapewnić dynamiczne oświetlenie, które przyciągnie uwagę i zaakcentuje markę. Oprawa Graze QLX Powercore może oświetlać obszar do wysokości nawet 10 metrów przy bardzo niewielkim odsunięciu od ściany. Technologia Powercore zapewnia łatwość montażu i możliwość budowania długich ciągów opraw.

Korzyści

- Najwyższa jakość, jednorodność i wysoki strumień świetlny dzięki technologiom Optibin i Chromasync firmy Philips Color Kinetics
- Łatwy montaż i długie ciągi opraw dzięki technologii Powercore
- Za pomocą sterowników Philips Color Kinetics można projektować, wyświetlać i zmieniać statyczne oraz dynamiczne efekty świetlne

Cechy

- Oprawa LED o średnim strumieniu świetlnym do montażu na zewnątrz; strumień świetlny porównywalny z produktami pierwszej generacji, jednak przy niższym zużyciu energii
- Jednorodny strumień świetlny i wysoka jakość światła dzięki technologii rozpraszania holograficznego
- Bezkonkurencyjne możliwości sterowania dzięki regulowanym krzywym przyciemniania i prędkościom przejść
- Identyczny strumień świetlny z każdej oprawy dzięki technologiom Optibin i Chromasync

Zastosowanie

- Oświetlenie zewnętrznych fasad i konstrukcji
- Oświetlenie średniej wielkości detali architektonicznych
- Instalacje oświetlenia sztydów oraz do zalewowego i punkowego oświetlania ścian (zależnie od rozbieżności wiązki światła)

Specyfikacje

Typ	BCS427
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór mocy	10, 20, 30, 40 W
Rozbieżność użyteczna	9, 10 x 60, 15 x 30, 30 x 60 lub 60 x 30°
Strumień świetlny	595, 1190, 1785, 2380 lm (4000 K; 9°)
Utrzymanie strumienia świetlnego — L70F10	60 000 godzin przy T
Zakres temperatur pracy	Od -40 do +50 °C
Zasilacz	Zintegrowany

Napięcie	100-277 V AC/ 50-60 Hz
Przyciemnianie	Przyciemniacze ELV
Optyka	Wiązka wąska, średnia lub szeroka, obrotowy regulator wiązki
Element optyczny	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Materiał	Korpus: wytłoczka z aluminium Soczewki: poliwęglan
Kolor	Szary
Złączka	Szybkozłączka z 3 biegunami
Instalacja	Możliwość mocowania w wielu pozycjach, przeguby z ustaloną blokadą momentu obrotowego

Wersje



ColorGraze QLX Powercore
BCS427 architectural lighting
fixture (RGB, 305 mm)



ColorGraze QLX Powercore
BCS427 architectural lighting
fixture (RGB, 609 mm)

Wersje

	Svitidlo pro architektonické osvětlení ColorGraz QLX Powercore BCS427 (RGB, 914 mm)	ColorGraz QLX Powercore BCS427 architectural lighting fixture (RGB, 1219 mm)
	Graz QLX Powercore, svitidlo pro architektonické osvětlení	

Więcej o produkcie

	OPDP_BCS427i_0005-Detail photo	
		Graz Powercore, Input Connection

Więcej o produkcie



Graze Powercore, Output
Connection



Graze Powercore, 1219 mm (4 ft)

