



Graze QLX Powercore – medelintensiv belysning av fasader och ytor med flera våningar

eW Graze QLX Powercore

Många arkitektoniska strukturer behöver en linjär armatur som klarar av att belysa flera våningar med minimalt avstånd från väggen och låg energiförbrukning. Fastighetsägare/slutanvändare har behov en kontrollerbar produkt som kan hantera dynamisk belysning för att dra uppmärksamhet till sin verksamhet och framhäva sitt varumärke. Graze QLX Powercore kan belysa mer än 10 meter på mycket nära avstånd från väggen. Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid.

Fördelar

- Överlägsen ljusqualität med samma ljusmängd och ljusfärg i varje armatur
- Powercore-tekniken möjliggör enkel installation och lång användningstid
- Statiska och dynamiska belysningseffekter kan utformas, köras och ändras med Philips Color Kinetics styrenhet

Funktioner

- Linjär LED-armatur med medelintensiv ljusstyrka som är jämförbar med den första generationen produkter med lägre energiförbrukning
- Jämnt ljusflöde och ljusqualität tack vare holografisk spridningsteknik
- Enastående kontroll med justerbara ljusregleringskurvor och övergångshastigheter
- Överlägsen ljusqualität med samma ljusmängd och ljusfärg i varje armatur

Användning

- Belysning av fasader och strukturer
- Belysning av medelstora arkitektoniska detaljer
- Skylt- och fasad-/wash-lighting (beroende på spridningsvinkel)

specifikationer

Armatur	BCS427
Ljuskälla	Inbyggd LED-modul
Effekt (+/-10 %)	10, 20, 30, 40 W
Spridningsvinkel	9, 10 × 60, 15 × 30, 30 × 60 eller 60 × 30°
Ljusflöde	595, 1 190, 1 785, 2 380 lm (4 000 K; 9°)
Systemlivslängd – L70F10	60 000 timmar vid T
Temperaturintervall vid drift	–40 till +50 °C
Driftdon	Inbyggt

Nätspänning	100–277 AC/50–60 Hz
Ljusreglering	230 V-dimmer
Optik	Smal, medium eller bred spridning, rotationssymmetrisk ljusdistribution
Optisk enhet	Mikrolinsoptik av polykarbonat
Material	Armaturhus: aluminium, strängsprutat Lins: polykarbonat
Färg	Grå
Anslutning	3-polig push-in-anslutning
Installation	Montage i flera lägen, gångjärn med fasta låslägen

Versions



ColorGraze QLX Powercore
BCS427 – svítidlo pro
architektonické osvětlení (RGB,
305 mm)



Svítidlo pro architektonické
osvětlení ColorGraze QLX
Powercore BCS427 (RGB, 609 mm)



ColorGraze QLX Powercore
BCS427 architectural lighting
fixture (RGB, 914 mm)



Svítidlo pro architektonické
osvětlení ColorGraze QLX
Powercore BCS427 (RGB, 1219 mm)

Versions

Graze QLX Powercore, svítidlo pro architektonické osvětlení



Graze QLX Powercore architectural lighting fixture



Produktinformation



OPDP_BCS427i_0005-Detail photo



Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection



Produktinformation

Graze Powercore, 914 mm (3 ft)

