



Graze EC Powercore – Beleuchtung von Außennischen und Details

eW Graze EC Powercore

Manche architektonischen Außendetails müssen mit weichgezeichnetem Licht aufgefüllt werden. Graze EC Powercore kombiniert diese Abstrahlung mit der bewährten und haltbaren Konstruktion der Graze Powercore Produktfamilie und zeichnet sich durch einen niedrigen Stromverbrauch aus.

Vorteile

- Überlegene Lichtqualität, Gleichmäßigkeit und Abstrahlungsleistung dank der Optibin und Chromasync-Technologien von Philips Color Kinetics
- Powercore-Technologie ermöglicht einfache Installation und lange Produktreihen
- Mit den Reglern von Philips Color Kinetics können statische und dynamische Beleuchtungseffekte konzipiert, dargestellt und verändert werden

Merkmale

- Diffuse Abdecklinse für weichgezeichnetes Licht zum Auffüllen von Volumen
- Der niedrige Stromverbrauch eignet sich perfekt für weniger anspruchsvolle Außenanwendungen
- Unvergleichliche Regelungsmöglichkeit über einstellbare Dimmkurven und Übergangsgeschwindigkeiten
- Überlegene Übereinstimmung der Lichtabstrahlung unter den Leuchten dank Optibin und Chromasync-Technologien

Anwendung

- Beleuchtungsanlagen die eine geringe Gesamtsystemleistung voraussetzen
- Beleuchtung von Außennischen
- Beleuchtung von Außendetails (Wagenauffahrt, Mittelpfosten, Balustraden, usw.)

Spezifikationen

Typ	BCS428
Lichtquelle	Integriertes LED-Modul
Leistung (+/-10%)	5, 10, 15, 20 W je nach Konfiguration
Abstrahlungswinkel	90°
Lichtstrom	246, 492, 738, 984 lm bei 4000 K je nach Konfiguration
Ähnlichste	2700 / 4000 / 5500 K
Farbtemperatur	
Lichtstromstabilität - L70F10	36.000 Stunden bei T
Betriebstemperaturbereich	-40 bis 50 °C

Treiber	Powercore Technologie, DataEnabler
Netzspannung	100-277 V AC / 50-60 Hz
Dimmfunktion	ELV-Dimmer
Optic	Breitstrahlend, rotationssymmetrisches Lichtbündel
Optikelement	Microlinsenoptik in Polycarbonat-Abdeckung
Material	Gehäuse: extrudiertes Aluminium Linse: Polycarbonat
Farbe	Grau
Anschluss	Steckanschlussklemme mit 3 Polen
Installation	Montage in mehreren Positionen, Drehmoment-Arretierscharniere

Versions

Graze EC Powercore, svítidlo pro architektonické osvětlení



Graze EC Powercore, svítidlo pro architektonické osvětlení



Produktdetails

Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection



Produktdetails

Graze Powercore, 610 mm (2 ft)



Graze Powercore, 914 mm (3 ft)

