



# Philips eW Graze EC Powercore – buitenverlichting voor koven, nissen en details.

## eW Graze EC Powercore BCS428

Met de Philips eW Graze EC Powercore kunt u buitenarchitectuur beter accentueren en in de spotlights zetten. De armatuur heeft het duurzame ontwerp zoals de gehele Philips Graze Powercore-productfamilie en een laag energieverbruik.

### Voordelen

- Superieure lichtkwaliteit, lichtconsistentie en lichtopbrengst dankzij Philips Color Kinetics Optibin- en Chromasync-technologieën.
- Eenvoudige installatie en lange productlengten mogelijk door Powercore-technologie.
- Statische en dynamische verlichtingseffecten kunnen worden ontworpen, weergegeven en aangepast via regelaars van Philips Color Kinetics.

### Kenmerken

- Lichtopbrengst met zachte randen voor volumevullende toepassingen dankzij de diffuse lichtkaplens.
- Laag energieverbruik is perfect voor minder veeleisende buitentoepassingen.
- Weergaloze regelbaarheid via instelbare dimcurves en overgangssnelheden.
- Superieure aanpassing van lichtopbrengst tussen armaturen onderling dankzij Philips Optibin- en Chromasync-technologieën.

## Toepassing

- Verlichting van koven buitenshuis.
- Verlichting van exterieurdetails (koetspoorten, verticale raamstijlen, balustrades, enz.)

## Specificaties

|                             |                                                                  |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Type                        | BCS428                                                           |
| Lichtbron                   | Ingebouwde LED-module                                            |
| Vermogen                    | 5, 10, 15, 20 W, afhankelijk van configuratie                    |
| Bundelhoek                  | 90°                                                              |
| Lichtstroom                 | 246, 492, 738, 984 lm bij 4000 K afhankelijk van de configuratie |
| Kleurtemperatuur            | 2700 / 4000 / 5500 K                                             |
| Levensduur L70F10           | 36.000 uur bij T                                                 |
| Bedrijfstemperatuur         | -40 °C tot +50 °C                                                |
| Driver                      | Geïntegreerd                                                     |
| Voeding/<br>gegevenstoevoer | Rechtstreeks aan te sluiten op voeding                           |

|                 |                                                                   |
|-----------------|-------------------------------------------------------------------|
| Netspanning     | 100-277 V / 50-60 Hz                                              |
| Dimmen          | Dimmer van het ELV-type                                           |
| Optiek          | Brede bundel, rotatiesymmetrische bundelhoek                      |
| Optisch element | Micro-lensoptiek in polycarbonaat lichtkap                        |
| Kleur           | Behuizing: geëxtrudeerd aluminium<br>Lens: polycarbonaat          |
| Kleur           | Grijs                                                             |
| Aansluiting     | Via Powercore kabel                                               |
| Installatie     | In meerdere posities, scharnieren vergrendeld met constant koppel |

## Versions

Graze EC Powercore, svítidlo pro  
architektonické osvětlení



Graze EC Powercore, svítidlo pro  
architektonické osvětlení



Graze EC Powercore, svítidlo pro  
architektonické osvětlení



Graze EC Powercore, svítidlo pro  
architektonické osvětlení



## eW Graze EC Powercore BCS428

### Productgegevens

Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input Connection



Graze Powercore, Output Connection



Graze Powercore, 610 mm (2 ft)



Graze Powercore, 914 mm (3 ft)



Graze Powercore, 1219 mm (4 ft)

