



Graze EC Powercore — oświetlenie zewnętrznych wnęk, nisz i detali

eW Graze EC Powercore

Niektóre zewnętrzne detale architektoniczne wymagają oświetlenia objętościowego z rozmytą granicą wiązki. Oprawa Graze EC Powercore emituje taką specyficzną wiązkę, oferując przy tym sprawdzoną trwałą konstrukcję typową dla rodziny Graze Powercore oraz niskie zużycie energii.

Korzyści

- Najwyższa jakość, jednorodność i strumień świetlny dzięki technologiom Optibin i Chromasync firmy Philips Color Kinetics
- Łatwy montaż i długie ciągi opraw dzięki technologii Powercore
- Za pomocą sterowników Philips Color Kinetics można projektować, wyświetlać i zmieniać statyczne oraz dynamiczne efekty świetlne

Cechy

- Strumień światła rozmytego na granicy do oświetlania konstrukcji objętościowych uzyskiwany dzięki soczewkom z rozpraszaczem
- Niskie zużycie energii idealne do instalacji zewnętrznych o mniejszej wymaganej mocy
- Bezkonkurencyjne możliwości sterowania dzięki regulowanym krzywym przyciemniania i prędkościom przejść
- Identyczny strumień świetlny z każdej oprawy dzięki technologiom Optibin i Chromasync

Zastosowanie

- Oświetlenie wnek na zewnątrz
- Oświetlenie detali zewnętrznych (słupków, balustrad itd.)

Specyfikacje

Typ	BCS428
Źródło światła	Wbudowany moduł LED
Pobór mocy	5, 10, 15, 20 W (zależnie od konfiguracji)
Rozbieżność użyteczna	90°
Strumień świetlny	246, 492, 738, 984 lm o temperaturze barwowej 4000 K (zależnie od konfiguracji)
Temperatura barwowa	2700/4000/5500 K
Utrzymanie strumienia świetlnego — L70F10	36 000 godzin przy T
Zakres temperatur pracy	od -40 do +50 °C

Zasilacz	Zintegrowany
Napięcie	100-277 V AC/ 50-60 Hz
Przyciemnianie	Przyciemniacz typu ELV
Optyka	Szeroka wiązka, obrotowy regulator wiązki
Element optyczny	Optyka mikrosoczewkowa w poliwęglanowym kloszu
Materiał	Korpus: wytłoczka z aluminium Soczewki: poliwęglan
Kolor	Szary
Złączka	Szybkozłączka z 3 biegunami
Instalacja	Możliwość mocowania w wielu pozycjach, przeguby z ustaloną blokadą momentu obrotowego

Wersje



ColorGraze EC Powercore BCS428
– svidlo pro architektonické
osvětlení (RGB, 305 mm)



ColorGraze CE Powercore BCS428
architectural lighting fixture (RGB,
609 mm)



ColorGraze EC Powercore BCS428
architectural lighting fixture (RGB,
914 mm)



ColorGraze EC Powercore BCS428
architectural lighting fixture (RGB,
1219 mm)

Wersje

Graze EC Powercore, svitidlo pro
architektonické osvětlení



Więcej o produkcie

OPDP_BCS428i_0001-Detail
photo



OPDP_BCS428i_0005-Detail
photo



Graze Powercore, 305 mm (1 ft)



Graze Powercore, Input
Connection



Graze Powercore, Output
Connection



